

4 enheter 3,5" hyllfri hot swap SATA med flyttbara bakpanelshyllor

Produkt ID: HSB430SATBK



Detta flyttbara SATA-ställ med 4 lådor låter dig byta mellan 3,5" seriell ATA- (SATA, SATA II, SATA III-6 Gbps) hårddiskar på sekunder.

Det flyttbara stället är en tidssparande förvaringslösning och har fyra hyllfria lådor för SATA-hårddiskar så att du kan hot swap:a seriella ATA-hårddiskar utan att behöva montera enheterna på hyllor vid användning eller ta bort dem vid frångkoppling.


Denna HDD-bakpanel stöder SATA III för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning med kompatibel kontrollern för att maximera prestandan och utnyttja hela hastigheten från dina SATA III-hårddiskar.

Det flyttbara SATA hot swap-stället stöder upp till fyra hårddiskar och tar bara upp tre 5,25" enhetslådor i värddatorn - maximerar utrymmet i datorn. Det flyttbara stället/bakpanelen är fullt kompatibel med RAID-installationer för att garantera maximal prestanda och mångsidighet vid utökad förvaring.

Använda terabyte-hårddiskar? Utsätt inte din hårddisk och värdefulla data för onödig hetta!

HSB430SATBK har två inbyggda 40 mm fläktar som omfördelar värmen som genereras vid vanlig användning. Denna funktion är särskilt viktig för enheter med större lagringskapacitet och snabbare enheter (d.v.s. 7200 RPM) eftersom det kan hjälpa till att optimera enhetens driftsduglighet och på så vis bevara lagrad dataintegritet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till fler hot-swap fack till en server eller stationär dator
- Ersätt eller uppgradera ett gammalt bakplan för IDE med ett bakplan för SATA
- Systembyggare som behöver kopiera enheter samtidigt och snabbt
- Miljöer där enheter behöver bytas ut/tas ut regelbundet utan externt skydd för enheterna som behövs efter borttagning
- Du kan ersätta/flytta på enskilda enheter från lagringsmatriser med minimalt eller inget driftstopp

Funktioner

- Tar upp till fyra SATA-enheter på tre 5,25" fack
- Hyllfri design Hyllfri utformning: enheter monteras inte i separata fack
- Interna stötabsorberare i gummi
- Solid aluminiumkonstruktion
- 10 000+ inlänkingshastighet
- LED för ström och aktivitet för varje enhet
- Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Stöder 3,5 tums formfaktor SATA-hårddiskar
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Ja

	Flaktar	2 - 40 mm
	Antal enheter	4
	Enhetsstorlek	3.5in
	Enhetsstyp	SATA
Prestanda	Bullernivå	24 dBA
	Hot swap-förmåga	Ja
	Inläkningshastighet	10, 000+ Cycles
Kontakt(er)	Enhetskontakter	4 - SATA (7-stifts, data)
		4 - SATA-ström (15-stifts)
	Värdkontakter	4 - SATA (7-stifts, data)
		4 - SATA-ström (15-stifts)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer	LED-indikatorer	4 - Enhet aktivitet
		4 - Enhetsström
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Luftfuktighet	Användning - 5~85 % RH Icke-kondenserande
		Förvaring - 5~95 %
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Aluminium och plast

Produktlängd	7.6 in [19.4 cm]
Produktbredd	5.7 in [14.6 cm]
Produkthöjd	5.0 in [12.6 cm]
Produktvikt	3.1 lb [1.4 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	10.6 in [27.0 cm]
Package Width	7.2 in [18.2 cm]
Paketets höjd	8.6 in [21.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.1 lb [1.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 5,25" SATA hot-swap-fack utan hållare
	4 - SATA till LP4 Molex + LED-kabel
	4 - SATA-kabel
	1 - Skruvsats
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.