

## Backplane de 4 Bahías de Disco de 3,5 Pulgadas SATA para 3 Bahías de 5,25 Pulgadas con Intercambio en Caliente sin Bandeja

ID del Producto: HSB43SATSASB



Este backplane de unidades SATA o SAS con 4 bahías de 3,5", instalado en tres bahías frontales de unidad de disco estándar de 5,25", facilita el intercambio de unidades SATA o SAS de 3,5" dentro o fuera de su servidor u ordenador de sobremesa. Tiene un diseño sin bandeja que ahorra tiempo de instalación y le permite insertar o extraer las unidades como sea necesario. Su duradera fabricación en plástico y aluminio ofrece una solución que resulta económica para el mantenimiento de unidades e intercambio de datos entre varios sistemas.

Este backplane de 4 bahías resulta ideal para profesionales de informática, como administradores de sistemas u operadores de ordenadores, a fin de intercambiar de forma rápida unidades. Con compatibilidad tanto para unidades de disco duro SATA y SAS de 3,5", permite ahorrar valioso tiempo en entornos donde las unidades de almacenamiento tienen que ser reemplazadas o intercambiadas regularmente, como en salas de servidores y centros de datos.


El backplane de intercambio en caliente constituye una solución que resulta económica para la implementación de actualizaciones de sistemas y en el caso de organizaciones que deseen aprovechar al máximo su inversión en tecnología informática.

El backplane protector está diseñado con una caja de plástico y aluminio para mantener a salvo sus unidades. Dos ventiladores integrados y la ventilación facilitan la disipación de calor óptima, a fin de proteger sus unidades.

Para maximizar la velocidad y el rendimiento de sus unidades, el rack móvil es compatible con SAS I y II, así como SATA I, II y III, lo cual permite velocidades de transferencia de datos de hasta 6Gbps, cuando se empareja con un controlador compatible.

El modelo HSB43SATSASB está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Es una solución económica para armar o actualizar sistemas informáticos para organizaciones como agencias gubernamentales, negocios pequeños o medianos, insituciones educativas, instalaciones del sector salud y organizaciones militares
- Permite el fácil intercambio en caliente de unidades de disco duro en entornos donde las unidades tienen que reemplazarse o intercambiarse de forma regular, como en salas de servidores y centros de datos.
- Ideal para uso en aplicaciones industriales o empresariales de almacenamiento, como copias de seguridad, recuperación o archivado de datos

## Características

- Realice un intercambio en caliente entre sistemas, mediante el uso de hasta cuatro unidades de disco duro SATA o SAS de 3,5" en tres bahías frontales de 5,25"
- Resistente fabricación en plástico y aluminio
- Diseño sin bandeja que facilita el uso
- Compatible con SAS I/II y SATA I/II/III
- Índice de inserción de 50.000 ciclos
- Dos ventiladores y aberturas de ventilación para óptima disipación de calor

---

### Hardware

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Política de Garantía | 2 Years |
| Sistema de Bloqueo   | Sí      |
| Ventilador(es)       | Sí      |

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Ventiladores                                | 2 - 40 mm                  |
| Interfaz                                    | SATA                       |
|                                             | SAS                        |
| Cantidad de Unidades                        | 4                          |
| Tamaño de la Unidad                         | 3.5in                      |
| Unidades Compatibles                        | SAS & SATA                 |
| Instalación de la Unidad                    | Fijo                       |
| Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas | 4                          |
| Tipo de Rodamiento del Ventilador           | Rodamiento de bolas dobles |

#### Rendimiento

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Velocidad de Flujo de Aire            | 4.48 CFM                                          |
| Nivel de Ruido                        | 21.13 dBA                                         |
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 6 Gbps                                            |
| Tipo y Velocidad                      | SATA/SAS 6 Gbps                                   |
| Capacidad Máxima de la Unidad         | Probado con discos duros de hasta 10TB y 7200 RPM |
| Soporta Hot Swap                      | Sí                                                |
| Índice de Inserción                   | 50.000 ciclos                                     |

#### Conector(es)

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Conectores de la Unidad | 4 - 29 pin SAS SFF-8482 Female                                |
| Conectores del Host     | 4 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) |
| Otra(s) Interfaz(ces)   | 4 - 4 Pin Fan/LED                                             |

|                         |                               |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Software                | Compatibilidad OS             | OS independent; No software or drivers required |
|                         |                               |                                                 |
| Indicadores             | Indicadores LED               | 4 - Encendido/Actividad de la Unidad            |
|                         |                               |                                                 |
| Requisitos Ambientales  | Temperatura Operativa         | 0°C to 55°C (32°F to 131°F)                     |
|                         | Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)                   |
|                         | Humedad                       | 5% ~ 65%                                        |
|                         |                               |                                                 |
| Características Físicas | Color                         | Negro                                           |
|                         | Tipo de Gabinete              | Plastic and Aluminum                            |
|                         | Altura Máxima de la Unidad    | 1.0 in [26.1 mm]                                |
|                         | Longitud del Producto         | 7.7 in [19.5 cm]                                |
|                         | Ancho del Producto            | 5.8 in [14.8 cm]                                |
|                         | Altura del Producto           | 5.0 in [12.7 cm]                                |
|                         | Peso del Producto             | 3.2 lb [1.4 kg]                                 |
|                         |                               |                                                 |
| Información de la Caja  | Cantidad de Paquetes          | 1                                               |
|                         | Longitud de la Caja           | 10.0 in [25.5 cm]                               |
|                         | Ancho de la Caja              | 7.2 in [18.3 cm]                                |
|                         | Altura de la Caja             | 8.5 in [21.5 cm]                                |
|                         | Peso (de la Caja) del Envío   | 4.2 lb [1.9 kg]                                 |
|                         |                               |                                                 |

Contenido de la  
Caja

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Caja Extraíble                                              |
|                     | 4 - Cables SATA                                                 |
|                     | 4 - Adaptadores de cable de alimentación LP4 a SATA y LED       |
|                     | 2 - Adaptadores de cable de alimentación en Y SATA a SATA y LED |
|                     | 8 - Tornillos de instalación                                    |
|                     | 1 - Guía rápida de inicio                                       |

---

Información Acerca  
de la Garantía

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Años |
|----------|--------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.