

## Backplane a 4 alloggi da 3,5" SATA/SAS per 3 unità da 5,25" - Trayless

ID prodotto: HSB43SATSASB



Questa scheda backplane SATA/SAS da 3,5" con 4 alloggiamenti, installata in tre alloggiamenti unità disco frontali standard da 5,25", consente di collegare e scollegare con facilità unità SAS o SATA da 3,5" da un server o un computer desktop. È dotata di un design trayless che permette di risparmiare tempo durante l'installazione e di inserire o rimuovere le unità in base alle esigenze. Grazie alla struttura robusta in plastica e alluminio, rappresenta una soluzione a basso costo per la manutenzione delle unità e l'interscambiabilità dei dati tra più sistemi.

Questa scheda backplane con 4 alloggiamenti è ideale per i professionisti IT, come amministratori di sistema e operatori informatici, che devono scambiare rapidamente le unità. Grazie al supporto delle unità SATA e SAS da 3,5 pollici, consente di risparmiare tempo prezioso negli ambienti in cui è necessario sostituire o rimuovere regolarmente le unità di archiviazione, ad esempio nelle sale server e nei data center.

La scheda backplane hot-swap è una soluzione economica che consente di implementare aggiornamenti o build di sistema su larga scala, destinata alle organizzazioni che intendono far fruttare al massimo la spesa per il budget IT.

Per la sicurezza delle unità, la scheda backplane è realizzata in plastica e alluminio resistenti ed è dotata di un sistema di ventilazione con due ventole integrate che consente una dissipazione ottimale del calore.

Per elevare al massimo la velocità e le prestazioni delle unità, il rack portatile supporta gli standard SAS I e II e SATA I, II e III, fornendo velocità di trasferimento fino a 6 Gbps quando associato a un controller compatibile.

Il prodotto HSB43SATSASB è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- È una soluzione economica per la creazione o l'aggiornamento dei sistemi informatici di organizzazioni come enti governativi, piccole e medie imprese, istituti didattici, strutture mediche e forze militari
- Fornisce funzionalità di hot-swap delle unità negli ambienti in cui è necessario sostituirle o rimuoverle regolarmente, ad esempio nelle sale server e nei data center
- Ideale per l'utilizzo in applicazioni di storage aziendale e industriale quali backup dei dati, recupero e archiviazione

### Caratteristiche

- Hot-swap di unità tra sistemi utilizzando fino a quattro unità SATA o SAS da 3,5" in tre alloggiamenti anteriori da 5,25"
- Struttura robusta in plastica e alluminio
- Design senza vassoio per la massima facilità d'uso
- Supporta gli standard SAS I/II e SATA I/II/III
- Sistema di ventilazione con due ventole per una dissipazione ottimale del calore
- Cicli di inserimento/estrazione: 50.000

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Blocco a chiave	Sì
Ventola/e	Sì
Ventole	40 mm
Interfaccia	SATA SAS
Numero di unità	4
Dimensioni unità	3.5in

Tipo unità	SAS & SATA
Installazione unità	Fisso
Numero alloggiamenti interni da 3,5"	4
Tipo cuscinetti ventola	Doppio cuscinetto a sfera

---

#### Prestazioni

Velocità flusso aria	4.48 CFM
Livello di rumorosità	21.13 dBA
Massima velocità di trasferimento dati	6 Gbps
Tipo e velocità	SATA/SAS 6 Gbps
Capacità max unità	Testato con dischi rigidi fino a 10 TB a 7200 RPM
Funzionalità hot swap	Sì
Cicli di inserimento	50.000 cicli

---

#### Connettore/i

Connettori unità	29 pin SAS SFF-8482 Female
Connettori host	Presca SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Altre Interfacce	4 Pin Fan/LED

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

---

#### Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione/attività unità
----------------	------------------------------

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)



Umidità 5% ~ 65%

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastic and Aluminum
Altezza max unità	1.0 in [26.1 mm]
Lunghezza prodotto	7.7 in [19.5 cm]
Larghezza prodotto	5.8 in [14.8 cm]
Altezza prodotto	5.0 in [12.7 cm]
Peso prodotto	3.2 lb [1.4 kg]

---

Informazioni  
confezione

Package Length	10.0 in [25.5 cm]
Package Width	7.2 in [18.3 cm]
Package Height	8.5 in [21.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.2 lb [1.9 kg]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione	Rack portatile
	Cavi SATA
	Cavi adattatore di alimentazione LP4 a SATA e LED
	Cavi adattatore di alimentazione SATA a SATA e LED Y
	Viti di installazione
	guida di avvio rapido

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

