

3.5" SATA /SAS bakpanel med 4 fack för 3 5,25" fack - Fackfria

Produkt ID: HSB43SATSASB



Detta 4-facks, 3,5-tums SATA/SAS-bakpanel, som installeras i tre vanliga 5,25" framfack, gör det enkelt att växla mellan 3,5" SATA- och SAS-enheter i din server eller stationära dator. Hyllfri design som gör att du sparar installationstid och kan ansluta eller ta bort enheter efter behov. Med sin hållbara plast- och aluminiumkonstruktion är den en kostnadseffektiv lösning vad gäller underhåll och utbyte av data mellan flera system.

Detta 4-facks bakpanel är idealiskt för IT-proffs såsom systemadministratörer eller datoperatörer för att snabbt kunna växla mellan olika enheter. Med stöd för både SATA och SAS 3,5"-enheter sparar det värdefull tid på platser där lagringsenheter regelbundet måste bytas ut eller avlägsnas, till exempel i serverrum och datacenter.

Detta hotswap-bakpanel är en kostnadseffektiv lösning för stora systembyggen eller uppgraderingar inom organisationer som vill investera med i IT.

Bakplanet är tillverkat i plast och aluminium för att dina enheter ska vara väl skyddade. Två inbyggda fläktar och ventilation optimerar värmeavledningen.

För att maximera dina enheters hastighet och prestanda stöder det mobila racket SAS I och II och SATA I, II och III, med dataöverföring på upp till 6Gbps vid koppling till en kompatibel kontrollenhet.

HSB43SATSASB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- En kostnadseffektiv lösning för utbyggnad eller uppgradering av datorsystem för olika organisationer såsom myndigheter, små och medelstora företag, utbildningsenheter, sjukhus och militära organisationer
- Underlättar hot-swap av enheter på platser där enheter måste bytas ut eller tas bort regelbundet, till exempel i serverrum och datacentraler
- Perfekt för industriella eller företagsapplikationer, såsom säkerhetskopiering, återställande och arkivering av data

Funktioner

- Hotswappa enheter mellan olika system, med upp till fyra 3,5" SATA eller SAS-enheter i tre 5,25" framfack
- Hållbar konstruktion i plast och aluminium
- Lättanvänd hyllfri design
- Stöder SAS I / II och SATA I / II / III
- Insättningsklass: 50 000 cykler
- Två fläktar och ventilering för optimerad värmeavledning

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Nyckellås	Ja
Fläkt(ar)	Ja
Fläktar	2 - 40 mm
Gränssnitt	SATA
	SAS
Antal enheter	4

Enhetsstorlek	3.5in
Enhetsstyp	SAS & SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Antal interna 3,5 tums fack	4
Fläktlagerstyp	Dubbelt kullager

Prestanda

Luftflödeshastighet	4.48 CFM
Bullernivå	21.13 dBA
Maximal dataöverföringshastighet	6 Gbps
Typ och hastighet	SATA/SAS 6 Gbps
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddisk på upp till 10 TB 7200 RPM
Hot swap-förmåga	Ja
Inläkningshastighet	50,000 cykler

Kontakt(er)

Enhetskontakter	4 - 29 pin SAS SFF-8482 Female
Värdkontakter	4 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Övriga gränssnitt	4 - 4 Pin Fan/LED

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	4 - Enhet ström/aktivitet
-----------------	---------------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

Luftfuktighet 5 % ~ 65 %

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Plastic and Aluminum
Maximal enhetshöjd	1.0 in [26.1 mm]
Produktlängd	7.7 in [19.5 cm]
Produktbredd	5.8 in [14.8 cm]
Produkthöjd	5.0 in [12.7 cm]
Produktvikt	3.2 lb [1.4 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	10.0 in [25.5 cm]
Package Width	7.2 in [18.3 cm]
Paketets höjd	8.5 in [21.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.2 lb [1.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Flyttbara ställ
	4 - SATA-kablar
	4 - LP4 till SATA och LED-strömkabeladapterar
	2 - SATA till SATA och LED Y-strömkabeladapterar
	8 - Installationsskruvar
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.