

Flyttbart hyllfritt bakpanelställ i aluminium med hot swap-funktion för fyra 3,5" SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD

Produkt ID: HSB4SATSASBA



Med den HSB4SATSASBA löstagbara bakpanelen för 4 enheter går det snabbt och enkelt att sätta i och ta ur enheter genom att göra om tre fack på 5,25" till ett hot swap-gränssnitt för upp till fyra 3,5" SATA- eller SAS-hårddiskar (HDD).

För ännu mer mångsidighet kan hot swap-facket samverka med SATA I/II/III- och SAS I/II-hårddiskar – en idealisk lösning för systemapplikationer för bolag.

För en snabb och säker metod för att installera och ta bort enheter har bakpanelen utmatningsspakar och en låsningsdesign. Facket har enhetskyllning med en inbyggd fläkt och utmärkt värmeavledning med ett ventilerat aluminiumhölje för att förhindra enhetsfel.

HSB4SATSASBA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Imaging – för nya systembyggen eller -konfigurationer, använd hot swap-facket i mastersystemet för att snabbt kopiera Windows OS till flera tomma hårddiskar
- Lägg till ett hot-swap-fack till en server eller arbetsstation som du kan använda som en flyttbar lösning för säkerhetskopiering
- IT-miljöer där du snabbt behöver sätta in/byta ut hårddiskar utan behov av externa HDD-kabinett

- Säkerhetskopiering av data på plats som ett säkert alternativ till molnlagring

Funktioner

- Solid aluminiumkonstruktion
- Låsningsdesign
- Inbyggd fläkt
- Fack för 4 enheter
- Installeras i tre 5,25" enhetsfack
- Hyllfri design för enkel hot swap
- Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Stöd för SAS revision I/II (3,0/6,0 Gbps)
- LED för ström och aktivitet för varje enhet
- Brandklass UL94 - V0

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Nyckellås	Ja
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	70 mm
Gränssnitt	SATA
	SAS
Antal enheter	4
Enhetsstorlek	3.5in
Enhetsstyp	SAS & SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Antal interna 3,5 tums fack	4

	Fläktlagerstyp	Glidlager
Prestanda	Maximal dataöverföringshastighet	6 Gbit/s
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6 TB 7200 RPM
Kontakt(er)	Enhetskontakter	SFF-8482 (29-stifts, data & ström, intern SAS)
	Värdkontakter	SATA-ström (15-stifts)
		SATA (7-stifts, data)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Brandklass: UL94 - V0
	Indikatorer	LED-indikatorer
		Ström-LED
		LED för aktivitet på enhet 1
		LED för aktivitet på enhet 2
		LED för aktivitet på enhet 3
		LED för aktivitet på enhet 4
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
	Luftfuktighet	5 %~85 % RH
Utseende	Produktlängd	7.8 in [19.7 cm]

Produktbredd	5.7 in [14.6 cm]
Produkt höjd	5.0 in [12.6 cm]
Produktvikt	2.8 lb [1.3 kg]

Förpackning

Package Length	6.5 in [16.4 cm]
Package Width	10.0 in [25.4 cm]
Package Height	7.1 in [18.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.5 lb [1.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Hyllfritt flyttbart 3,5" SATA/SAS-ställ för 4 enheter
	Installationsskruvar
	Nycklar till enhetsfack
	SATA-kablar
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

