


Kylfläns-värmedynor - Förpackning med 5

Produkt ID: HSFPHASECM



5-Pack med Thermal Pads (värmedynor), ett bra alternativ till kyldonspasta/-fett. Värmedynorna förblir fasta vid rumstemperatur och mjuknar vid kylflänsens arbetstemperatur, vilket eliminerar behovet av kladdigt värmefett, samtidigt som värmeavledningen maximeras för att skapa en svalare arbetsmiljö för dina hårt arbetande mikrokontrollers eller chipset-komponenter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätter traditionellt kylflänsfett

Funktioner

- Lågt värmemotstånd
- Ej elektriskt ledande
- Fast form vid rumstemperatur och mjuknar vid kylfläns-temperatur
- Lättanpassad till ojämna ytor

Prestanda

Garantipolicy	2 Years
Värmeledningsförmåga	0.7 W/m-k
Värmemotstånd	0.03 °C-in/W @ 50 PSI
Densitet	1.11

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Kylfläns/Komponentfastsspänningstryck (Rekommenderat): 5 till 100 PSI (0,035 till 0,690 MPa)
------	---

Miljö

Drifttemperatur	-60°C to 125°C (-76°F to 257°F)
-----------------	---------------------------------

Utseende

Färg	Rosa
Kabinettyp	Stål
Material	Fasändringstemperatur: 58°C <p>Volymmotståndskraft: 1 x 10¹⁵</p>Ohm-cm</p>
Produktlängd	1.2 in [3.0 cm]
Produktbredd	1.2 in [3.0 cm]
Produkthöjd	0.0 in [0.1 mm]
Produktvikt	0.2 oz [6.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	5
Paketets längd	4.9 in [12.5 cm]
Paketets bredd	3.5 in [9.0 cm]
Paketets höjd	0.1 in [2.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.3 oz [8.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

5 - Värmedyna

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.