

Câble Adaptateur de 3m USB vers 1 Port Parallèle pour Imprimante - Mâle Mâle

N° de produit: ICUSB128410



L'adaptateur USB vers imprimante parallèle de 3 m, M/M, référence ICUSB128410, permet à un PC compatible USB d'imprimer sur n'importe quelle imprimante parallèle standard, en convertissant un connecteur Centronics (mâle) en connexion directe à une imprimante parallèle. L'interface USB offre une vitesse de transfert de données beaucoup plus rapide qu'un port parallèle standard et réduit ainsi le temps d'attente correspondant à l'envoi d'une tâche d'impression ou de transfert de données à votre imprimante. Solution portable et compacte, l'adaptateur USB vers parallèle imprimante est auto-alimenté et permet une installation plug-and-play sur les ordinateurs compatibles USB fonctionnant sous Windows®. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Vous permet d'ajouter rapidement un port parallèle à votre ordinateur sous Windows®

Spécifications techniques

- Port parallèle bidirectionnel haute vitesse conforme à la norme de l'industrie IEEE-1284
- Faible consommation d'énergie grâce à son alimentation par la connexion USB
- Installation aisée plug-and-play
- Pas de partage d'interruption IRQ requis pour l'installation

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	Parallèle
Type de bus	USB 2.0
ID du chipset	Prolific - PL2305

Connecteur(s)

Types de connecteur	Centronics (36 broches) USB Type-A (4 broches) USB 2.0
---------------------	---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 à 10.14, 10.15, 11.0 Linux 2.6.x à 4.11.x <i>versions LTS uniquement</i>
--------------------------------------	--

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Consommation électrique	.90mA

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %, sans condensation

Caractéristiques physiques



Couleur	Noir
Longueur du produit	100.0 ft [30.5 m]
Largeur du produit	2.0 in [50 mm]
Hauteur du produit	0.7 in [17 mm]
Poids du produit	5.8 oz [163.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.6 in [16.0 mm]
Poids brut	6.1 oz [172.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble convertisseur USB vers parallèle
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

