

Adattatore stampante USB a parallela 3 m - M/M

ID prodotto: ICUSB128410



L'adattatore stampante USB a parallela da 3 m ICUSB128410 - M/M consente ai PC compatibili con USB di stampare su qualsiasi stampante parallela standard convertendo una porta USB in un connettore Centronics (maschio) per il collegamento diretto a una stampante parallela. L'interfaccia USB offre velocità di trasferimento dei dati molto più rapide rispetto alle porte parallele standard riducendo così i tempi di attesa per l'invio di una stampa o per il trasferimento di dati. Una soluzione portatile a ingombro ridotto, questo adattatore USB a parallela è autoalimentato e offre un'installazione plug-and-play su computer basati su Windows® e conformi a USB.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di aggiungere rapidamente una porta parallela a un computer Windows®.

Caratteristiche

- Porta parallela bidirezionale ad alta velocità conforme allo standard di settore IEEE-1284
- Ridotto consumo di corrente poiché l'alimentazione viene fornita tramite il collegamento USB
- Completamente plug-and-play per una semplice installazione
- Nessuna IRQ necessaria per l'installazione

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	Parallelo
Tipo bus	USB 2.0
ID chipset	Prolific - PL2305

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	12 Mbps (1.5 MB/s)
--	--------------------

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - Centronics (36 pin)
	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 to 10.14, 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.6.x e versioni successive Solo Versioni LTS
-------------------------------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Consumo energetico	.90mA

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	0~80% RH senza condensa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	10.0 ft [3.0 m]
Lunghezza prodotto	10.0 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	2.0 in [5.0 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]
Peso prodotto	5.8 oz [163.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.4 in [13.6 cm]
Larghezza del Pacco	6.5 in [16.6 cm]
Altezza del Pacco	1.0 in [2.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.9 oz [166.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo convertitore USB a parallelo
--------------------------	---------------------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.