

Cable de 3m Adaptador de Impresora Centronics a USB A

ID del Producto: ICUSB128410



El Adaptador para Impresora USB a Paralelo de 3 metros – M/M, ICUSB128410 posibilita que computadores equipados con USB puedan imprimir en cualquier impresora con puerto paralelo estándar, convirtiendo un puerto USB en un conector Centronics (macho) para proveer una conexión directa a una impresora de puerto paralelo. La interfaz USB ofrece una velocidad de transferencia de datos mucho más rápida que la de un puerto paralelo estándar, permitiendo así reducir el tiempo de espera de los documentos a imprimir para ser enviados a su impresora. Una solución portátil que permite economizar espacio, el Adaptador para Impresora USB a Paralelo se auto alimenta y ofrece instalación Plug and Play en computadores equipados con USB basados en Windows® Respaldo por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite agregar rápidamente un puerto paralelo a su ordenador Windows®

Características

- Puerto Paralelo bidireccional de alta velocidad compatible con el estándar industrial IEEE-1284
- Bajo consumo de energía debido a que se alimenta a través de la conexión USB
- Plug and Play para una fácil instalación
- No requiere configurar IRQ

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Paralelo
Tipo de Bus	USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL2305

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	Centronics (36 pines) USB Type-A (4 pines) USB 2.0
-------------------------	---

Software

Compatibilidad OS	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 a 10.14, 10.15, 11.0 Linux 2.6.x a 4.11.x <i>solo versiones LTS</i>
-------------------	--

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Consumo de Energía	.90mA

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 0~80% sin condensación

Características Físicas



Color	Negro
Longitud del Producto	100.0 ft [30.5 m]
Ancho del Producto	2.0 in [50 mm]
Altura del Producto	0.7 in [17 mm]
Peso del Producto	5.8 oz [163.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [16.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.1 oz [172.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable conversor de USB a puerto paralelo
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

