

3 m USB till parallell skrivaradapter - M/M

Produkt ID: ICUSB128410



Den här 3 meters ICUSB128410 USB till parallell skrivaradapter (M/M) gör det möjligt för USB-kompatibla PC-datorer att skriva ut till vilken parallell standardskrivare som helst genom att omvandla en USB-port till en Centronics hankontakt för direkt anslutning till en parallell skrivare.

USB-gränssnittet ger en mycket snabbare dataöverföringshastighet än parallella standardportar. Det minskar på väntetiden för utskrift och dataöverföring.

En bärbar lösning som sparar på plats. USB till parallella skrivaradaptern är självförsörjande och har plug-and-play-installation på Windows®-baserade datorer och datorer med USB.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Gör det möjligt att snabbt lägga till en parallellport till din Windows® dator

Funktioner

- Höghastighets parallellport åt båda håll, uppfyller IEEE-1284 industristandard
- Den har låg strömförbrukning eftersom den drar ström från USB-kopplingen
- Fullständig plug & play för enkel installation
- Ingen IRQ krävs för installation

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	Parallell
Busstyp	USB 2.0
Chipset-ID	Prolific - PL2305

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	12 Mbps (1,5 MB/s)
----------------------------------	--------------------

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - Centronics (36-stifts)
	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 to 10.14, 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.6.x and up - LTS Versions only
-------------------	---

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
------------	-----------------------

	Strömförbrukning	.90mA
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	0 ~ 80 % RH icke-kondenserande
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	10.0 ft [3.0 m]
	Produktlängd	10.0 ft [3.0 m]
	Produktbredd	2.0 in [5.0 cm]
	Produkthöjd	0.7 in [1.7 cm]
	Produktvikt	5.8 oz [163.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	5.4 in [13.6 cm]
	Paketets bredd	6.5 in [16.6 cm]
	Paketets höjd	1.0 in [2.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	5.9 oz [166.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB till parallell omvandlarkabel
Warranty Information	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.