


Adattatore stampante USB a parallela 1,8 m - M/M

ID prodotto: ICUSB1284



L'adattatore stampante USB a parallela da 1,8 m ICUSB1284 - M/M consente ai PC compatibili con USB di stampare su qualsiasi stampante parallela standard convertendo una porta USB in un connettore Centronics (maschio) per il collegamento diretto a una stampante parallela. L'interfaccia USB offre velocità di trasferimento dei dati molto più rapide rispetto alle porte parallele standard riducendo così i tempi di attesa per l'invio di una stampa o per il trasferimento di dati. Una soluzione portatile a ingombro ridotto, questo adattatore USB a parallela è autoalimentato e offre un'installazione plug-and-play su computer basati su Windows® e conformi a USB.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di aggiungere rapidamente una porta parallela a un computer Windows®.

Caratteristiche

- **USB A PORTA PARALLELA:** l'adattatore per stampante da USB a parallelo ICUSB1284 consente di collegare una stampante parallela a 36 pin dotata di tecnologia Centronics a un computer tramite una porta USB-A 2.0
- **BASSO CONSUMO:** Funzionamento alimentato dal bus USB, senza bisogno di un adattatore esterno (consumo di 0,9 W, 5 V a 0,18 A)
- **CARATTERISTICHE:** Cavo USB-A maschio a Centronics parallelo 36 pin maschio - Lunghezza 1,8 m - USB 2.0 - Colore: nero - Materiale: Plastica - Chipset: Prolific PL2305
- **COMPATIBILITÀ:** offre un'installazione Plug and Play su computer basati su Windows con USB. Supporta Windows (incluso XP e versioni succ.), Windows Server (2000 e versioni succ.), Linux (2.6.X e versioni succ.) e macOS da 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo cavo da USB a porta parallela è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	Parallelo
Tipo bus	USB 2.0
ID chipset	Prolific - PL2305

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	12 Mbps (1.5 MB/s)
--	--------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - Centronics (36 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
-------------------------------------	---

macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0

Linux 2.6.x e versioni successive Solo Versioni LTS

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Consumo energetico	0.9W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	0~80% RH senza condensa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	2.0 in [5.0 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]
Peso prodotto	4.2 oz [118.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.0 in [12.6 cm]
Larghezza del Pacco	5.6 in [14.3 cm]
Altezza del Pacco	1.1 in [2.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.9 oz [138.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Cavo convertitore USB a parallelo

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.