

## Cable de 1.8m Adaptador de Impresora Paralelo Centronics a USB A

ID del Producto: ICUSB1284



El Adaptador para Impresora USB a Paralelo de 6 pies – M/M, ICUSB1284 posibilita que computadores equipados con USB puedan imprimir en cualquier impresora con puerto paralelo estándar, convirtiendo un puerto USB en un conector Centronics (macho) para proveer una conexión directa a una impresora de puerto paralelo. La interfaz USB ofrece una velocidad de transferencia de datos mucho más rápida que la de un puerto paralelo estándar, permitiendo así reducir el tiempo de espera de los documentos a imprimir para ser enviados a su impresora. Una solución portátil que permite economizar espacio, el Adaptador para Impresora USB a Paralelo se auto alimenta y ofrece instalación Plug and Play en computadores equipados con USB basados en Windows® .

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Permite agregar rápidamente un puerto paralelo a su ordenador Windows®

## Características

- **USB A PARALELO:** El adaptador de impresora USB a paralelo ICUSB1284 permite conectar una impresora paralela equipada con Centronics de 36 patillas a una computadora a través de un puerto USB-A 2.0
- **BAJO CONSUMO:** Funcionamiento alimentado por bus USB, sin necesidad de adaptador de corriente externo (consumo de 0.9 W, 5 V a 0.18 A)
- **ESPECIFICACIONES:** Cable USB-A macho a cable paralelo Centronics macho de 36 patillas - 1.8 m de longitud - USB 2.0 - Color: Negro - Material: Plástico - Chipset: Prolific PL2305
- **COMPATIBILIDAD:** Proporciona instalación Plug and Play en computadoras basadas en Windows con USB - Compatible con Windows (incluyendo XP y superiores) Windows Server (2000 y superiores), Linux (2.6.X y superiores) y macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este cable USB a paralelo está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Paralelo
Tipo de Bus	USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL2305

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	12Mbps (1,5 MB/s)
---------------------------------------	-------------------

---

### Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - Centronics (36 pines)

---

### Software

Compatibilidad OS	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2,
-------------------	--

2016, 2019

macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1

Linux 2.6.x y superior - Solamente las Versiones LTS

---

Requisitos de  
Energía

Fuente de alimentación Alimentado por USB

Consumo de Energía 0.9W

---

Requisitos  
Ambientales

Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 140°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humedad HR 0~80% sin condensación

---

Características  
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 6.0 ft [1.8 m]

Longitud del Producto 6.0 ft [1.8 m]

Ancho del Producto 2.0 in [5.0 cm]

Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]

Peso del Producto 4.2 oz [118.0 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.0 in [12.6 cm]

Ancho de la Caja 5.6 in [14.3 cm]

Altura de la Caja 1.1 in [2.9 cm]

Peso (de la Caja) del 4.9 oz [138.0 g]

Envío

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable conversor de USB a puerto paralelo

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty 2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

