

1,8 m USB till parallell skrivaradapter - M/M

Produkt ID: ICUSB1284



Den här 1,8 meters ICUSB1284 USB till parallell skrivaradapter (M/M) gör det möjligt för USB-aktiverade PC-datorer att skriva ut via vilken standardparallellskrivare som helst genom att omvandla en USB-port till en Centronics hankontakt för en direkt anslutning till en parallell skrivare.

USB-gränssnittet ger en mycket snabbare dataöverföringshastighet än parallella standardportar. Det minskar på väntetiden för utskrift och dataöverföring.

En bärbar lösning som sparar på plats. USB till parallella skrivaradaptern är självförsörjande och har plug-and-play-installation på Windows®-baserade datorer och datorer med USB.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Gör det möjligt att snabbt lägga till en parallellport till din Windows® dator

Funktioner

- **USB TILL PARALLELL:** ICUSB1284 USB- till parallellskrivaradapter gör det möjligt att ansluta en 36-stifts Centronics-utrustad parallellskrivare till en dator via en USB-A 2.0-port
- **LÅG EFFEKT:** USB-bussdriven drift, ingen extern strömadapter krävs (0,9 W förbrukning, 5 V vid 0,18 A)
- **SPECIFIKATIONER:** USB-A-han- till 36-stifts Centronics parallell hankabel. 1,8 m lång. USB 2.0. Färg: Svart. Material: Plast. Chipset: Prolific PL2305
- **KOMPATIBILITET:** Plug and Play-installation på Windows-baserade datorer med USB. Stöd för Windows (inkl. XP och senare) Windows Server (2000 och senare), Linux (2.6.X och senare) och macOS 10.6 till 10.15, 11.0, 12.0, 13.0
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Denna USB-till parallell-kabel är konstruerad och byggd för professionella IT-experter och har en 2 års garanti, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	Parallell
Busstyp	USB 2.0
Chipset-ID	Prolific - PL2305

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	12 Mbps (1,5 MB/s)
----------------------------------	--------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - Centronics (36-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2,
-------------------	--

2016, 2019

macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0

Linux 2.6.x and up - LTS Versions only

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Strömförbrukning	0.9W

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	0 ~ 80 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktlängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktbredd	2.0 in [5.0 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.7 cm]
Produktvikt	4.2 oz [118.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.0 in [12.6 cm]
Paketets bredd	5.6 in [14.3 cm]
Paketets höjd	1.1 in [2.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.9 oz [138.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB till parallell omvandlarkabel
-----------------	---------------------------------------

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.