

Câble Adaptateur de 1.80m USB vers 1 Port Parallèle DB25 pour Imprimante

N° de produit: ICUSB1284D25



Le câble adaptateur pour imprimante ICUSB1284D25, 1,80 m USB vers DB25 parallèle permet de transformer un port USB disponible d'un ordinateur hôte en un port parallèle femelle DB25. Vous pouvez ainsi connecter une imprimante DB25 à l'ordinateur, comme si le port parallèle nécessaire était intégré.

Solution économique et fiable, l'adaptateur USB vers DB25 permet d'économiser les coûts de remplacement d'une imprimante parallèle pour la doter d'une capacité USB.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Elle vous permet d'ajouter rapidement un port parallèle à votre ordinateur à des fins d'utilisation avec les imprimantes dotées de connecteurs DB25.
- Solution idéale pour les ordinateurs portables ou les ordinateurs de bureau non équipés d'un port parallèle.

Spécifications techniques

- Installation aisée « prêt-à-l'emploi ».
- Alimentation par bus USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.

- Supprime le besoin de boîtes de commutation manuelles ou automatiques.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	Parallèle
Type de bus	USB 2.0
ID du chipset	Prolific - PL2305

Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,5 Mbit/s
--------------------------------------	------------

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	DB-25 (25 broches , D-Sub)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X® 10.6 à 10.14 Linux 2.6.x à 4.11.x <i>Versions LTS uniquement</i>
--------------------------------------	--

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %, sans condensation

Caractéristiques physiques



Couleur	Noir
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	3.9 oz [110.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.9 in [22.0 mm]
Poids brut	4.2 oz [119.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Câble adaptateur USB vers parallèle
-----------------------	-------------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

