

## 2 m USB naar DB25 Parallel Printer Adapterkabel - M/F

Productcode: ICUSB1284D25



De ICUSB1284D25 2 m USB naar DB25 Parallel Printer Adapterkabel maakt van een beschikbare USB-poort op een pc een DB25-Female parallelle poort - zo kunt u op de computer een DB25-printer aansluiten alsof de daarvoor benodigde parallelle poort zou zijn ingebouwd.

De USB naar DB25 adapter is een kosteneffectieve en betrouwbare oplossing die u de kosten bespaart een parallelle printer alleen wegens USB-connectiviteit te moeten vervangen.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Stelt u in staat snel een parallelle poort toe te voegen aan uw computer voor gebruik met printers voorzien van DB25-aansluitingen

- Ideale oplossing voor desktopcomputers of laptops zonder parallelle poort

## Eigenschappen

- Gemakkelijk te installeren via plug-and-play
- Gevoed via USB - geen externe netadapter nodig
- Elimineert de noodzaak voor handmatige of automatische parallelle schakelaars

### Hardware

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Garantiebeleid | 2 Years           |
| Poorten        | 1                 |
| Interface      | Parallel          |
| Bus type       | USB 2.0           |
| Chipsetcode    | Prolific - PL2305 |

### Prestaties

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 12 Mbps (1.5 MB/s) |
|-----------------------------|--------------------|

### Connector(en)

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Connector A | 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) |
| Connector B | 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub)         |

### Software

|                    |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besturingssystemen | Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11<br>Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022<br>macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0<br>Linux 2.6.x en hoger Alleen LTS-versies |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Gebruiksomgeving

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 5°C to 40°C (41°F to 140°F)   |
| Opslagtemperatuur   | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |

|                          |                          |                                             |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
|                          | Vochtigheid              | 0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend |
| <hr/>                    |                          |                                             |
| Fysieke eigenschappen    |                          |                                             |
|                          | Kleur                    | Zwart                                       |
|                          | Kabellengte              | 6.0 ft [1.8 m]                              |
|                          | Lengte product           | 6.0 ft [1.8 m]                              |
|                          | Breedte product          | 2.2 in [5.5 cm]                             |
|                          | Hoogte product           | 0.7 in [1.8 cm]                             |
|                          | Gewicht product          | 3.9 oz [110.0 g]                            |
| <hr/>                    |                          |                                             |
| Verpakkingsinformatie    |                          |                                             |
|                          | Verpakkingsaantal        | 1                                           |
|                          | Lengte Verpakking        | 7.9 in [20.0 cm]                            |
|                          | Package Width            | 7.8 in [19.7 cm]                            |
|                          | Package Height           | 1.7 in [4.2 cm]                             |
|                          | Verzendgewicht (verpakt) | 4.4 oz [124.0 g]                            |
| <hr/>                    |                          |                                             |
| Wat wordt er meegeleverd |                          |                                             |
|                          | Meegeleverd              | 1 - USB naar parallelle verloopkabel        |
| <hr/>                    |                          |                                             |
| Garantiebepalingen       |                          |                                             |
|                          | Warranty                 | 2 Jaar                                      |
| <hr/>                    |                          |                                             |

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.