

Adaptador Plaqueta Bracket de Placa Base Interno USB a Paralelo IEEE1284 - DB25

ID del Producto: ICUSB1284INT



El Adaptador Interno de Cabezal USB de Placa Base a Paralelo, ICUSB1284INT permite agregar un puerto paralelo a cualquier sistema de escritorio estándar o de perfil bajo/altura media equipado con un cabezal USB de la placa base disponible, ofreciendo velocidades de transferencia de datos de hasta 1,5Mbps. A diferencia de los cables USB a Paralelo, este cable está diseñado para ser utilizado en el interior de una PC, ofreciendo una solución completamente interna que reduce la maraña de cables y que no requiere de adaptadores extra. Este adaptador USB simple y compacto es una solución eficaz y económica para eliminar los problemas de compatibilidad entre ordenadores modernos y periféricos preexistentes con conectividad paralela. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para añadir de forma rápida un puerto paralelo a su ordenador para utilizar con impresoras con conectores DB25
- Perfecto para constructores de sistemas que buscan incorporar funciones existentes a placas base

más modernas desprovistas de puertos paralelos integrados

Características

- Automático, puerto paralelo bidireccional de alta velocidad
- Buffer unificado de 512 Bytes asignado dinámicamente para la transferencia de datos de subida y de bajada
- Soporte de altura completa instalado de fábrica
- Incluye un soporte opcional de perfil bajo/altura media
- Transceptores y regulador de un sólo chip para interfaz USB
- Compatible con IEEE 1284-1994
- Alimentado por Bus – no necesita fuente de alimentación ni baterías
- Compatible con USB 1.1

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Paralelo
Tipo de Bus	Cabezal de placa madre
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
Estándares Industriales	IEEE 1284
ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL2305

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,5Mbps
---------------------------------------	---------

Conector(es)

Puertos Internos	1 - IDC (10 pines, cabezal de placa madre)
------------------	--

Puertos Externos		1 - DB-25 (25 pines, D-Sub)
Software		
Compatibilidad OS		Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.12 Linux 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only
Certificado WHQL de Microsoft		Sí
Requisitos Ambientales		
Temperatura Operativa		0°C to 115°C (32°F to 239°F)
Temperatura de Almacenamiento		-55°C to 150°C (-67°F to 302°F)
Características Físicas		
Longitud del Cable		24.0 in [610 mm]
Longitud del Producto		1.6 in [40 mm]
Ancho del Producto		2.1 in [5.3 cm]
Altura del Producto		6.9 in [17.6 cm]
Peso del Producto		1.9 oz [55 g]
Información de la Caja		
Longitud de la Caja		8.3 in [21 cm]
Ancho de la Caja		5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja		1.6 in [40 mm]
Peso (de la Caja) del Envío		0.3 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja		
Incluido en la Caja		1 - Adaptador Cabezal USB a Paralelo

1 - Soporte de perfil bajo

1 - CD del Controlador

1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.