

Adaptateur Interne Carte Mère USB vers Parallèle DB-25 - 24 Pouces

N° de produit: ICUSB1284INT



L'adaptateur interne carte mère USB vers parallèle ICUSB1284INT vous permet d'ajouter un port parallèle à tout ordinateur de bureau standard ou faible encombrement/demi-hauteur équipé d'une carte mère USB accessible, avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 1,5 Mb/s. Contrairement aux câbles USB vers parallèle standard, ce câble est destiné à être utilisé dans le boîtier de l'ordinateur et constitue une solution complètement interne, sans désordre ni adaptateur supplémentaire. Cet adaptateur USB simple et compact offre une solution économique pour combler l'écart entre les ordinateurs actuels et les périphériques parallèles plus anciens. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Ajoutez rapidement un port parallèle à votre ordinateur pour utiliser des imprimantes à connecteurs DB25
- Idéal pour les intégrateurs de système cherchant à ajouter des fonctionnalités plus anciennes à des cartes mères récentes sans port parallèle intégré

Spécifications techniques

- Port parallèle bidirectionnel haute vitesse, pleinement automatique
- Mémoire tampon de données unifiée avec allocation dynamique de 512 octets pour le transfert de données ascendant et descendant

- Support standard/pleine hauteur installé
- Comprend un support faible encombrement/demi-hauteur en option
- Transmetteurs et régulateur sur puce pour l'interface USB
- Conformité totale aux normes IEEE 1284-1994
- Alimentation par bus, aucune source d'alimentation distincte ni batterie requise
- Compatibilité avec l'USB 1.1

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	Parallèle
Type de bus	Carte mère
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
Style de port	Intégré à la carte
Normes de l'industrie	IEEE 1284
ID du chipset	Prolific - PL2305

Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,5 Mbit/s
--------------------------------------	------------

Connecteur(s)

Ports internes	IDC (10 broches , carte mère)
Ports externes	DB-25 (25 broches , D-Sub)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.12
--------------------------------------	--

Linux 2.6.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>

Certifié Microsoft WHQL Oui

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 115°C (32°F to 239°F)
Température de stockage	-55°C to 150°C (-67°F to 302°F)

Caractéristiques
physiques

Longueur de câble	24.0 in [61 cm]
Longueur du produit	1.6 in [40 mm]
Largeur du produit	2.1 in [53 mm]
Hauteur du produit	6.9 in [17.6 cm]
Poids du produit	1.9 oz [55 g]

Informations
d'emballage

Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Poids brut	4.6 oz [130 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur USB interne vers parallèle
	Support faible encombrement
	CD de pilote
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis