

Adattatore 24" interno per header scheda madre USB a parallelo

ID prodotto: ICUSB1284INT



L'adattatore interno da header scheda madre USB a parallelo ICUSB1284INT permette di aggiungere una porta parallela a qualsiasi sistema desktop standard o a basso profilo/metà altezza dotato di header scheda madre USB, con velocità di trasferimento dei dati fino a 1,5 Mbps. Diversamente dai cavi USB da standard a parallelo, questo cavo è stato progettato per l'utilizzo all'interno del case, rappresentando una soluzione completamente interna che non richiede adattatori aggiuntivi ed evita il disordine. Questo adattatore USB, semplice e compatto, rappresenta una soluzione economica che rende compatibili computer moderni e periferiche parallele di vecchia generazione. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente di aggiungere rapidamente una porta parallela al computer, per l'utilizzo di stampanti con connettori DB25
- Perfetto per system builder che desiderano aggiungere funzionalità di vecchia generazione a schede madri più recenti sprovviste di porta parallela integrata

### Caratteristiche

- Porta parallela bidirezionale ad alta velocità completamente automatica
- Buffer dati unificati allocati dinamicamente da 512 byte per trasferimento dati in entrata e in uscita

- Staffa profilo standard/altezza completa installata
- Comprende una staffa di montaggio a basso profilo/mezza altezza opzionale
- Ricetrasmittitori on chip e regolatore per interfacce USB
- Completamente compatibile con lo standard IEEE 1284-1994
- Alimentato tramite bus: non sono necessari adattatori di alimentazione separati o batterie
- Compatibile con USB 1.1

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	Parallelo
Tipo bus	Header scheda madre
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda
Standard del settore	IEEE 1284
ID chipset	Prolific - PL2305

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,5 Mbps
--	----------

---

#### Connettore/i

Porte interne	IDC (10 pin, header scheda madre)
Porte esterne	DB-25 (25 pin, D-Sub)

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
	Mac OS X® 10.6 to 10.12
	Linux 2.6.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>

Certificato Microsoft  
WHQL Sì

---

Ambientale

Temperatura  
d'esercizio 0°C to 115°C (32°F to 239°F)

Temperatura di  
conservazione -55°C to 150°C (-67°F to 302°F)

---

Caratteristiche  
fisiche

Lunghezza cavo 24.0 in [61 cm]

Lunghezza prodotto 1.6 in [40 mm]

Larghezza prodotto 2.1 in [53 mm]

Altezza prodotto 6.9 in [17.6 cm]

Peso prodotto 1.9 oz [55 g]

---

Informazioni  
confezione

Package Length 8.3 in [21 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.6 in [40 mm]

Peso spedizione  
(confezione) 4.6 oz [130 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione Adattatore da header USB a parallelo

Staffa basso profilo

CD con i driver

Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.