

60cm Interne USB Moederbord naar Parallel Adapter

Productcode: ICUSB1284INT



Met de ICUSB1284INT interne USB Moederbord naar Parallel Adapter kunt u een parallelle poort toevoegen aan elk standaard of low-profile desktopsysteem uitgerust met een beschikbare USB-moederbordaansluiting voor overdrachtsnelheden tot 1,5 Mbit/s. In tegenstelling tot standaard USB-naar-parallel-kabels, is deze kabel ontworpen voor gebruik in de computerbehuizing, een opgeruimde, volledig interne oplossing waarvoor geen extra adapter nodig is. Deze compacte en eenvoudige USB-adapter biedt een kosteneffectieve oplossing die de compatibiliteitskloof overbrugt tussen moderne computers en oudere parallelle randapparatuur. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg snel een parallelle poort toe aan uw computer voor gebruik met printers voorzien van DB25-aansluitingen
- Perfect voor systeembouwers die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne moederborden die niet zijn voorzien van een geïntegreerde parallelle poort

Eigenschappen

- Volledig automatische, snelle bi-directionele parallelle poort
- 512 byte dynamisch toegewezen geïntegreerde databuffer voor upstream- en downstream gegevensoverdracht
- Standaard bracket is voorgemonteerd
- Inclusief optionele low-profile montagebracket
- On-chip transceivers en regelaars voor USB-interface
- Voldoet volledig aan IEEE 1284-1994
- Gevoed via de USB-bus – geen aparte netvoeding of batterij vereist
- Compatibel met USB 1.1

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	Parallel
Bus type	Moederbord-header
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Industriestandaarden	IEEE1284
Chipsetcode	Prolific - PL2305

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,5 Mbit/s
-----------------------------	------------

Connector(en)

Interne poorten	1 - IDC (10-polig, moederbord-header)
Externe poorten	1 - DB-25 (25-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.12 Linux 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 115°C (32°F to 239°F)
Opslagtemperatuur	-55°C to 150°C (-67°F to 302°F)

Fysieke eigenschappen

Kabellengte	24.0 in [610 mm]
Lengte product	1.6 in [40 mm]
Breedte product	2.1 in [5.3 cm]
Hoogte product	6.9 in [17.6 cm]
Gewicht product	1.9 oz [55 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	8.3 in [21 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.3 lb [0.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-naar-parallel-adapter 1 - Low-profile bracket 1 - Driver-CD
-------------	---

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

