

USB till seriell adapterhubb med 8 portar

Produkt ID: ICUSB23208FD



Denna USB-till-seriell-adapterhubb med 8 portar ger ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att lägga till seriell RS232-förmåga till din industrimiljö. Den har ett kraftigt, rackmonterbart chassi och stöder kedjekoppling så att du kan koppla ihop flera hubbar för att öka antalet seriella enhetsportar.

Med denna hyllmonterbara seriella USB-hubb (FTDI) kan du lägga till 8 seriella portar (RS232), med full kontroll från din stationära eller bärbara dator med hjälp av en enda USB-port. Kedjekopplingsfunktionen ger dig ett kostnadseffektivt och skalbart sätt att öka antalet seriella portar och växer tillsammans med dina behov utan att du behöver investera i en dyrare seriell hubb.


Den seriella USB-hubben ger dig full kontroll över dina seriella komponenter från en enda enhet och är idealisk för många applikationer, inklusive industriell automation, automatiska kiosker med självbetjäning och övervakning av kameror och säkerhetssystem.

Hubben har COM-portbevaring som bevarar de tilldelade värdena på seriella COM-portar. Detta ser till att samma värden automatiskt tilldelas porten på adaptern igen om den skulle kopplas från och återanslutas till värddatorn.

Hubben har ett tillförlitligt FTDI USB till seriellt chipset som ger enkel installation i många olika operativsystem.

Med sitt chassi helt i metall passar denna tåliga och hyllmonterbara hubb i standardhyllor på 19" för serverförvaring för att ge en effektiv, industriell och seriell lösning. Den stöder ett utökat intervall för driftstemperatur på -40°C till 85°C för att garantera tillförlitlig prestanda även i de tuffaste miljöerna. Den seriella USB-hubben har både en AC-adapter och ström via uttagsplint för mångsidiga strömalternativ.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Idealisk för industriell automation på fabriks- och tillverkningsgolv
- Ger full kontroll över dina seriella komponenter i serverrummet från en enda enhet
- Kontrollera och övervaka övervaknings- och säkerhetskameror och -system
- Automater och kiosker med självbetjäning (mataffärer, flygplatser) för att kontrollera seriella enheter som vågar, pekskärmar, magnetiska kortläsare, streckodsskannrar, kvittoskrivare, etikettskrivare
- POS-kontroll av tangentbord, kassalådor, kvittoskrivare, kortläsare och magnetremseläsare, vågar och upphöjda skärmar på stolpar
- Bankkassor i antingen helprofil eller lågprofil för att kontrollera seriella enheter som kassalådor, kortläsare och magnetremseläsare, skrivare, knappsatser, pennplattor

Funktioner

- Få 8 seriella RS232-portar genom en enda USB-port
- Koppla ihop flera hubbar genom kedjekoppling
- Överföringshastighet på 921,6 kbps per port
- Rack-monterbar design med hållbart chassi helt i metall
- Utökat intervall för driftstemperatur: -40°C till 85°C
- 256 byte sändning, 128 byte mottagning FIFO
- COM-portbevaring

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	8
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	USB 2.0
Porttyp	Extern hubb
Chipset-ID	FTDI - FT4232

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
Databitar	7, 8
FIFO	256 Bytes
Paritet	Odd, Even, Mark, Space, None
Stoppbitar	1, 2
Medeltid mellan fel (MTBF)	67,114 hours

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB B (4-stifts)
	8 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
	macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
	Linux 2.4.x and up - LTS Versions only

Indikatorer

LED-indikatorer	8 - Datasändning
	8 - Datamottagning

Ström

Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.5 A
Utspänning	12V DC
Utström	3 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	B
Strömförbrukning	36

Miljö

Drifttemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Förvaringstemperatur	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Luftfuktighet	20~80 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Aluminium
Kabellängd	35.4 in [900 mm]
Produktlängd	16.9 in [43 cm]
Produktbredd	4.7 in [12 cm]
Produkthöjd	1.8 in [4.5 cm]
Produktvikt	3.0 lb [1.4 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd	17.9 in [45.4 cm]
Package Width	8.6 in [21.8 cm]
Paketets höjd	2.5 in [6.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.6 lb [2.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0 till RS232-hubb med 8 portar
	1 - 46 mm USB 2.0-kabel
	2 - rack-monteringsfästen
	8 - rack-monteringsskruvar
	2 - DIN-rail-monteringsfästen
	4 - DIN-rail-monteringsskruvar
	4 - Brickor
	4 - Muttrar
	1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	1 - Drivrutin CD
	1 - kontakt för uttagsplint
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.