

91 cm 1s1p USB till seriell/parallell portadapterkabel

Produkt ID: ICUSB2321284



Med ICUSB2321284 1S1P USB seriell/parallell kabeladapter kan du ansluta seriella DB9 RS232- och IEEE 1284-enheter till din bärbara eller stationära PC eller Linux dator via en enda USB-port, precis som om datorn hade inbyggda kontakter.

En innovativ lösning - adapterkabeln har både en parallell och en seriell port som kan användas på samma gång och tillhandahåller datahastigheter på upp till 921,6 Kbps respektive 1 Mbps vilket säkerställer optimal prestanda för dina anslutna enheter.

Denna seriella/parallella USB-adapter är enkel att installera och använda och är en kostnadseffektiv lösning på problem som kan uppstå mellan moderna datorer och äldre seriella tillägg.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Perfekt för IT-administratörer som vill lägga till äldre funktioner till nyare bärbara och stationära datorer som saknar integrerade seriella eller parallella RS232-portar
- Anslut till konsolportar, UPS och andra enheter i serverrummet
- Anslut, övervaka och kontrollera industriella/fordon sensorer och utrustning
- Anslut streckkodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter

- Anslut en satellitmottagare, seriellt modem eller PDA med seriell synkning

Funktioner

- Enkel att montera och installera - plug-and-play som fungerar med de flesta operativsystem
- Extern strömkälla behövs inte då den drar ström från USB-anslutningen
- Tunn, lätt design
- Stöder seriella överföringshastigheter på upp till 921,6 Kbps
- Kompatibel med modem, skrivare, streckkodsskannrar, servrar, PDU och nästan all seriell och parallell RS232-utrustning

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Portar	2
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	USB 2.0
Porttyp	Kabeladapttrar
Industristandarder	RS232, IEEE 1284, USB 1.1
Chipset-ID	ASIX - MCS7715

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
Databitar	5, 6, 7, 8
FIFO	192 Bytes
Paritet	Even, Odd, Mark, Space, None

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	DB-25 (25-stifts, D-Sub)
----------------	--------------------------



DB-9 (9-stifts, D-Sub)

USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
-------------------	--

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Luftfuktighet	0~65 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	36.0 in [91.5 cm]
Produktlängd	39.4 in [100 cm]
Produktvikt	2.4 oz [69 g]

Förpackning

Package Length	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.0 oz [114 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB till seriell- och parallelkabel Användarhandbok
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.