

16-poort FTDI USB naar Seriële Adapter Hub Rackmontage - RS232 Multiplexer

Productcode: ICUSB23216F



De ICUSB23216F 16-poort FTDI USB Seriële Hub (FTDI) voegt 16 RS232 seriële poorten toe met overdrachtsnelheden tot 921,6 kbit/s voor bediening door middel van een desktopcomputer of laptop via een enkele USB-poort. Deze duurzame, robuuste USB-naar-RS232-hub is ondergebracht in een volledig metalen behuizing die past in standaard 19-inch serverracks – een nette industriële COM-poort-oplossing met ondersteuning voor een uitgebreid temperatuurbereik (-40° C tot 85° C) dat zorgt voor een betrouwbaar gebruik in de meest veeleisende omgevingen. De adapter behoudt de waarden van de toegewezen seriële COM-poorten, waardoor dezelfde waarden door de adapter automatisch weer aan de poorten worden toegewezen in het geval deze worden losgekoppeld en opnieuw op de computer worden aangesloten. De USB seriële hub wordt geleverd met een netstroomadapter en kan ook worden gevoed via aansluitblok. Het beschikt over een betrouwbare chipset voor de omzetting van FTDI USB naar serieel, die eenvoudige installatie mogelijk maakt onder een breed scala van besturingssystemen, waaronder Windows®, Linux en Mac OS. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Ideaal voor industriële automatisering op fabrieksvloeren/productielijnen
- Volledige controle over de seriële componenten in uw serverruimte vanaf een enkel apparaat
- Bediening/controle van bewakingssystemen en beveiligingscamera's
- Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten (in supermarkt, op vliegveld), zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaart-lezers, barcodescanners, bonprinters, labelprinters
- POS-toepassingen voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen
- Werkplekken aan de balie van een bank in standaard of low profile versies, voor het aansturen van de seriële apparatuur zoals kassalades, kaartlezers, printers, toetsenborden / pinapparaten, pentabletten

Eigenschappen

- 16 RS232-interfaces via een enkele USB-poort
- 921,6 kbit/s baudrate per poort
- FIFO-buffer van 256 Byte voor zenden / 128 Byte voor ontvangen
- In rack monteerbaar
- Behoud van COM-poort
- Groot temperatuurbereik (-40° C tot 85° C)
- Volledig metalen behuizing
- Inclusief netstroomadapter en mogelijkheid tot voeding via aansluitblok

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	16
Interface	Serieel

	Bus type	USB 2.0
	Poorttype	Externe hub
	Chipsetcode	FTDI - FT232RL
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
	Seriële protocol	RS-232
	Max. baudrate	921,6 kbit/s
	Databits	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, None
	Stopbits	1, 2
Connector(en)		
	Type connector(en)	16 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
		1 - USB B (4-polig)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
		macOS 10.6 tot 10.12, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1
		Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Indicatoren		
	LED-indicatoren	16 - Data zenden
		16 - Data ontvangen
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	30

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Opslagtemperatuur	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Vochtigheid	20~80% RH (Non-condensing)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	16.9 in [43 cm]
Breedte product	4.7 in [12 cm]
Hoogte product	1.8 in [4.5 cm]
Gewicht product	3.4 lb [1.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	17.6 in [44.8 cm]
Breedte Verpakking	8.5 in [21.5 cm]
Hoogte Verpakking	2.4 in [61 mm]
Verzendgewicht	5.5 lb [2.5 kg]

(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 16-poort USB naar RS232 Hub

2 - DIN-montagebeugels

2 - Oren voor rackmontage

1 - USB-kabel

1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor
NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt
voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in
Australië en Nieuw-Zeeland.

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.