

## USB till seriell adapterhubb med 16 portar

Produkt ID: ICUSB23216FD



Här är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att lägga till seriell RS232-förmåga till din industrimiljö. Denna USB till seriell adapterhubb med 16 portar har ett kraftigt, hyllmonterbart chassi och stöder kedjekoppling så att du kan koppla ihop flera hubbar för att öka antalet seriella enhetsportar.

Med denna hyllmonterbara seriella USB-hubb (FTDI) kan du lägga till 16 seriella portar (RS232), med full kontroll från din stationära eller bärbara dator med hjälp av en enda USB-port. Kedjekopplingsfunktionen ger dig ett kostnadseffektivt och skalbart sätt att öka antalet seriella portar och växer tillsammans med dina behov utan att du behöver investera i en dyrare seriell hubb.

Den seriella USB-hubben ger dig full kontroll över dina seriella komponenter från en enda enhet och är idealisk för många applikationer, inklusive: industriell automation, automatiska kiosker med självbetjäning och övervakning av kameror och säkerhetssystem.

Hubben har COM-portbevaring som bevarar de tilldelade värdena på seriella COM-portar. Detta ser till att samma värden automatiskt tilldelas porten på adaptorn igen om den skulle kopplas från och återanslutas till värddatorn.

Hubben har ett tillförlitligt FTDI USB till seriellt chipset som ger enkel installation i många olika operativsystem.

Med sitt chassi helt i metall passar denna tåliga och hyllmonterbara hubb i standardhyllor på 19" för serverförvaring för att ge en effektiv, industriell och seriell lösning. Den stöder ett utökat intervall för driftstemperatur på -40°C till 85°C för att garantera tillförlitlig prestanda även i de tuffaste miljöerna. Den seriella USB-hubben har både en AC-adapter och ström via uttagsplint för mångsidiga strömalternativ.

ICUSB23216FD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Idealisk för industriell automation på fabriks- och tillverkningsgolv
- Ger full kontroll över dina seriella komponenter i serverrummet från en enda enhet
- Kontrollera och övervaka övervaknings- och säkerhetskameror och -system
- Automater och kiosker med självbetjäning (mataffärer, flygplatser) för att kontrollera seriella enheter som vågar, pekskärmar, magnetiska kortläsare, streckkodsskannrar, kvittoskrivare, etikettskrivare
- POS-kontroll av tangentbord, kassalådor, kvittoskrivare, kortläsare och magnetremseläsare, vågar och upphöjda skärmar på stolpar
- Bankkassor i antingen helprofil eller lågprofil för att kontrollera seriella enheter som kassalådor, kortläsare och magnetremseläsare, skrivare, knappsatser, pennplattor

### Funktioner

- Få 16 seriella RS232-portar genom en enda USB-port
  - Koppla ihop flera hubbar genom kedjekoppling
  - Överföringshastighet på 921,6 kbps per port
  - 256 byte sändning, 128 byte mottagning FIFO
  - Hyllmonterbar design
  - COM-portbevaring
  - Utökat intervall för driftstemperatur: -40°C till 85°C
  - Tåligt chassi helt i metall
  - Låg förbrukning av USB-bandbredd
  - USB 2.0-kompatibel
  - Fullt integrerat USB-termineringsmotstånd
  - Enhet förprogrammerad med unikt USB-serienummer
-

## Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	16
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	USB 2.0
Porttyp	Extern hubb
Chipset-ID	FTDI - FT232RL

---

## Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
Databitar	7, 8
FIFO	256 Bytes
Paritet	Odd, Even, Mark, Space, None
Stoppbitar	1, 2
Medeltid mellan fel (MTBF)	49,337 hours

---

## Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB B (4-stifts) DB-9 (9-stifts, D-Sub)
----------------	--

---

## Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10  Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019  macOS 10.6 till 10.15, 11.0  Linux Kernel 3.0.x - 5.4.x (Endast LTS-versioner)
-------------------	--

---

Indikatorer

LED-indikatorer	Datasändning
	Datamottagning

---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.5 A
Utspänning	12V DC
Utström	3 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	36

---

Miljö

Drifttemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Förvaringstemperatur	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Luftfuktighet	20~80% RH (Non-condensing)

---

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	16.9 in [43 cm]
Produktbredd	4.7 in [12 cm]
Produkt höjd	1.8 in [45 mm]
Produktvikt	3.4 lb [1.6 kg]

---

Förpackning

Package Length	17.8 in [45.1 cm]
----------------	-------------------



Package Width	8.5 in [21.5 cm]
Package Height	2.4 in [61 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.1 lb [2.3 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0 till RS232-hubb med 16 portar
	fästen för hyllmontering
	skruvar för hyllmontering
	Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Drivrutin CD
	snabbstartsguide
	Monteringsfästen för DIN rail
	Monteringsskruvar för DIN rail
	Brickor
	Muttrar
	USB-kabel
	kontakt för uttagsplint

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

