Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

ID del Producto: ICUSB2321F

El Cable Adaptador USB a Serie RS232 de 1 Puerto con un chipset FTDI y Retención de COM, ICUSB2321F permite convertir un puerto USB 1.1 o 2.0 disponible en un puerto serie RS232 DB9 para conectar, supervisar y controlar dispositivos serie.

Este adaptador de diseño compacto ofrece retención COM, permitiendo reasignar en forma automática el mismo valor del puerto COM al puerto en caso de desconectar el cable y volverlo a conectar al ordenador host, o reiniciar el sistema. El ICUSB2321F utiliza el chipset FTDI que brinda soporte para ajustes adicionales, funciones avanzadas y compatibilidad que no necesariamente ofrecen otras soluciones.

Su compatibilidad con una amplia lista de sistemas operativos, entre los que se incluyen Windows ®, Windows CE, Mac OS y Linux, hace de este producto una solución fácil de integrar en entornos mixtos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Perfecto para Administradores de Sistemas que buscan incorporar funciones existentes a ordenadores portátiles, PCs y Servidores más modernos que no poseen puertos RS232 integrados

• Ideal para conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos

• Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta

• Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

• Permite conectar un receptor satelital, módem serial, o PDU

Características

• Chip FTDI USB Integrado UART

• Tasa de baudios hasta 115,2Kbps

• Las asignaciones del Puerto COM se mantienen en todos los reinicios del equipo

• Se alimenta desde el puerto USB - no necesita adaptador de alimentación externo

• Diseño de un sólo cable para brindar portabilidad

• Diseñado para hacer de la expansión del puerto serie una labor rápida y fácil

• Compatible con Windows ®, Mac OS y Linux

• Cable de 6 pies para conectar a dispositivos sin necesidad de que estén demasiado cerca

• Adaptador Directo USB a Serie RS232

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Serial

	Tipo de Bus	USB 2.0
	Estilo de Puerto	Adaptadores de cable
	ID del Conjunto de Chips	FTDI - FT232RL
Rendimiento		
	Protocolo Serie	RS-232
	Tasa Máxima de Baudios	115,2 Kbps
	Bits de Datos	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Paridad	None, Odd, Even, Mark, Space
	Bits de Detención	1, 2
	MTBF	836.981,2 horas
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
		1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
		macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0
		Linux Kernel 3.0.x y superior (solamente las versiones LTS)</i>
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Requisitos de Energía		

	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humedad	HR 5~95%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	1.8 in [4.5 cm]
	Ancho del Producto	1.6 in [4.2 cm]
	Altura del Producto	0.9 in [2.2 cm]
	Peso del Producto	3.2 oz [90.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
	Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	6.1 oz [172.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Serie RS232
		1 - CD del Controlador

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.