

Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention

Produkt ID: ICUSB2321X



Professionell ICUSB2321X USB seriell kabeladapter som omvandlar en USB 2.0 port till en seriell RS232-port vilket gör att du kan ansluta till, övervaka och kontrollera dina seriella enheter. En hållbar, enkel kabeldesign som gör den till den perfekta lösningen för tekniker/administratörer på språng som behöver seriella anslutningar. När USB till seriella adaptern har anslutits till en dator kommer den ihåg (retention) det tilldelade seriella COM-portsvärdet, vilket gör att samma värde automatiskt tilldelas till porten varje gång som den ansluts till värddatorn.

Den här innovativa adaptern är en professionell lösning för att ansluta äldre eller industriella seriella RS232-enheter till nyare datorer, eller datorer med oanvända USB-portar. Den är perfekt för att ansluta seriella modem, streckkodsläsare eller andra enheter med seriell synkning via USB och du behöver inte köpa seriell kringutrustning som är USB-kompatibel.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för IT-administratörer som vill att äldre enheter ska fungera på nyare bärbara datorer, PC-datorer och servrar som inte har integrerad RS232-port.

- Anslut, övervaka och kontrollera industriella/fordon sensorer och utrustning
- Anslut streckkodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter
- Anslut en satellitmottagare, seriellt modem eller PDA med seriell synkning
- Anslut och programera LED och digital skyltning med seriella kommunikationsportar

Funktioner

- USB till standard seriell RS232 adapter
- Tilldelning av COM-porten finns kvar efter omstart
- Endast en kabel, smidigare att ta med sig
- Överföringshastighet på upp till 230 Kbps
- Strömförsörjs via en ledig USB-port - ingen extern strömadapter krävs

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	USB 2.0
Porttyp	Kabeladapterar
Chipset-ID	Texas Instruments - TIUSB3410

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	230,4 kbps
FIFO	32 Bytes
Medeltid mellan fel (MTBF)	453,206 hours

Kontakt(er)

	Kontakttyp(er)	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
		Note: Windows 8.1 - 10 is only supported by REV 2
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	En ledig USB 1.1 (eller högre) port
Miljö	Drifttemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Luftfuktighet	5~85 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	1.0 ft [0.3 m]
	Produktlängd	12.0 in [30.5 cm]
	Produktbredd	1.4 in [3.5 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.4 cm]
	Produktvikt	1.1 oz [30.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.7 in [14.4 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.5 oz [98.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - USB till seriell adapter

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.