

Cavo USB a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM a 2 porte da 1,8m - Cavo adattatore USB a DB9 / RS232 - TAA

ID prodotto: ICUSB2322F



Il cavo adattatore USB a seriale RS-232 2 porte ICUSB2322F, con chipset FTDI e interfaccia COM, consente di convertire una porta USB 1.1 o 2.0 in 2 porte DB9 seriali RS-232 e collegare, monitorare e controllare i dispositivi seriali. Questo compatto adattatore prevede un'interfaccia COM, consentendo la riassegnazione automatica degli stessi valori alla porta COM nel caso in cui il cavo venga scollegato e ricollegato al computer host o il sistema venga riavviato. Diversamente dalla maggior parte degli adattatori USB-seriali, questo prodotto sfrutta il chipset FTDI, che supporta una maggiore personalizzazione, funzioni avanzate e la compatibilità non sempre offerta da altre soluzioni. Questo adattatore USB-seriale è compatibile con un'ampia gamma di sistemi operativi, compresi Windows®, Windows CE, Linux e Mac OS, rendendolo una soluzione ideale per una semplice integrazione in ambienti misti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Perfetto per amministratori di sistema che desiderano aggiungere funzionalità di vecchia generazione a laptop, PC e server più recenti, sprovvisti di porta RS-232 integrata
- Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
- Per connettere un ricevitore satellitare, modem seriali RS-232 o PDU
- Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale

Caratteristiche

- **FUNZIONALITÀ MULTIUSO:** questo versatile adattatore da USB a seriale RS232 è perfetto per una serie di applicazioni, dalla segnaletica digitale al collegamento di sistemi di punti vendita e scanner di codici a barre
- **SOLUZIONE PERSONALIZZABILE:** questo hub seriale USB è dotato di un chipset FTDI che lo rende altamente personalizzabile e compatibile, nonché la soluzione ideale per qualsiasi configurazione; Circuiti di isolamento ottico integrati da 2500 Vrms
- **DESIGN COMPATTO:** progettato con un fattore di forma ridotto, questo convertitore seriale RS232 è alimentato via USB e non richiede ingombranti adattatori di alimentazione o una presa di corrente; design montabile a parete
- **INSTALLAZIONE FACILE:** questo adattatore seriale garantisce un'installazione e un funzionamento semplici grazie al mantenimento della porta COM che offre una solida connettività seriale per i dispositivi legacy
- **SPECIFICHE TECNICHE:** 1,8 metri; Chipset FTDI FT2232D; Velocità di trasmissione massima: 921,6 Kbps; FIFO da 128 byte; modalità di parità nessuno/dispari/pari/marca/spazio; 7 o 8 bit di dati; 1 o 2 bit di stop; conforme TAA

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	2
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	USB 2.0
Stile porte	Cavi adattatore

ID chipset	FTDI - FT2232D
<hr/>	
Prestazioni	
Protocollo seriale	RS-232
Baud rate max	921,6 Kbps
Bit dati	7, 8
FIFO	128 Bytes
Parità	None, Odd, Even, Mark, Space
Bit di stop	1, 2
<hr/>	
Connettore/i	
Tipo/i connettori	2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
<hr/>	
Software	
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Linux 2.4.x e versioni successive Solo Versioni LTS
<hr/>	
Note/requisiti speciali	
Requisiti di sistema e cavi	Una porta USB 1.1 (o superiore) disponibile
<hr/>	
Alimentazione	
Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
<hr/>	
Ambientale	
Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	7.0 ft [2.1 m]
Larghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2 cm]
Peso prodotto	5.5 oz [156 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.3 in [21.1 cm]
Larghezza del Pacco	5.7 in [14.6 cm]
Altezza del Pacco	1.7 in [4.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	10.0 oz [284.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore seriale USB a RS-232 2 porte 1 - Kit di montaggio a parete 1 - CD con i driver 1 - Manuale di istruzioni
--------------------------	--

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.