

FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 2 portar och COM-retention

Produkt ID: ICUSB2322F



ICUSB2322F USB till seriell RS232-adapterkabel med FTDI-chipset och COM-lagring med två portar som omvandlar en ledig USB 1.1- eller 2.0-port till två seriella RS232 DB9-portar för anslutning, övervakning och styrning av seriella enheter

Denna kompakta adapter har COM-lagring som gör att COM-portvärdena automatiskt tilldelas till samma port igen om kabeln kopplas ifrån och återansluts till värddatorn, eller om systemet startas om. Till skillnad mot de flesta seriella USB-adaptrar använder denna FTDI-chipset med stöd för ytterligare anpassning, avancerade funktioner och kompatibilitet som inte alla olika lösningar har.

Tack vare att den är kompatibel med ett brett sortiment av operativsystem, inklusive Windows®, Windows CE, Mac OS och Linux passar denna seriella USB-adapterkabel i många olika miljöer, vilket gör den till en perfekt integreringslösning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för IT-administratörer som vill lägga till äldre funktioner till nyare bärbara och stationära datorer som saknar en RS232-port
- Anslut, övervaka och kontrollera industriella/fordon sensorer och utrustning
- Anslut streckkodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter
- Anslut en satellitmottagare, RS232-seriemodem eller PDU
- Anslut och programera LED och digital skyltning med seriella kommunikationsportar

Funktioner

- Går att montera på vägg
- Endast en kabel, smidigare att ta med sig
- Integrerat FTDI USB UART-chip
- Tilldelning av COM-porten finns kvar efter omstart
- Kompatibel med Windows®, Mac OS och Linux

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	2
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	USB 2.0
Porttyp	Kabeladaptar
Chipset-ID	FTDI - FT2232D

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
Databitar	7, 8

	FIFO	128 Bytes
	Paritet	None, Odd, Even, Mark, Space
	Stoppbitar	1, 2
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.4.x and up - LTS Versions only
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	En tillgänglig USB 1.1-port (eller högre)
Ström	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Av plast
	Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
	Produktlängd	7.0 ft [2.1 m]

Produktbredd	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöjd	0.8 in [2 cm]
Produktvikt	5.5 oz [156 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.3 in [21.1 cm]
Paketets bredd	5.7 in [14.6 cm]
Paketets höjd	1.7 in [4.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	10.0 oz [284.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB till RS232 seriell adapter med 2 portar
	1 - Väggmonteringssats
	1 - Drivrutin CD
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.