

2-poort Industriële USB naar Seriële Adapter Hub Wandmontage met DIN-Rail Clips

Productcode: ICUSB2322I



De ICUSB2322I 2-poort Industriële USB naar Seriële Hub zet een enkele USB-poort om naar twee RS232 seriële poorten, zodat u een verbinding kunt leggen met uw seriële apparaten om deze te controleren en te bedienen.

Deze USB naar Seriële Hub met robuuste metalen behuizing en stevige beugels voor wandmontage inclusief DIN-railclips biedt veelzijdige montagemogelijkheden en is een robuuste oplossing voor zowel ruwe industriële als kantooromgevingen.

Deze via USB gevoede adapter behoudt ook de waarden van de toegewezen seriële COM-poorten, waardoor dezelfde waarden door de adapter automatisch weer aan de seriële poorten worden toegewezen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan

- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- Overdrachtsnelheden tot 921.6 kbit/s
- COM-behoud: COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
- Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist
- Robuuste metalen constructie
- Geschikt voor wandmontage, inclusief DIN-railclips
- 2-poorts USB naar RS232 seriële adapter

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
Interface	Serieel
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Externe hub
Chipsetcode	FTDI - FT232RL

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
Databits	7, 8
FIFO	256 Bytes
Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, None
Stopbits	1, 2

Connector(en)

Externe poorten	USB B (4-polig)
-----------------	-----------------

DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
	macOS 10.6 tot 10.15
	Linux Kernel 3.0.x tot 5.4.x <i>(Alleen LTS-Versies)</i>

Indicatoren

LED-indicatoren	Indicatoren Tx/Rx-activiteit elk
-----------------	----------------------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	4.1 in [10.4 cm]
Breedte product	2.6 in [66 mm]
Hoogte product	0.9 in [24 mm]
Gewicht product	5.7 oz [162 g]

Verpakkingsinformatie



Package Length	8.4 in [21.4 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [41 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	12.8 oz [362 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Driver-CD
	Handleiding
	USB naar RS-232 Seriële Adapter
	1,80m USB A naar B kabel
	DIN-rail set

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

