

## Adaptador Industrial de 2 Puertos USB a Serie RJ45 de Montaje en Pared y Carril DIN

ID del Producto: ICUSB232RJ



El Adaptador Industrial USB a Serie RJ45 de 2 Puertos (de montaje en pared y Riel Din), ICUSB232RJ permite agregar dos conexiones serie RS232 utilizando puertos de señalización RJ45 a una PC o Servidor a través de un sólo puerto USB 2.0.

El adaptador RS232 a RJ45 ofrece retención de puerto COM permitiendo mantener las asignaciones de número de puerto después de un reinicio y soporta velocidades de datos por puerto serie de hasta 921 kbps. Los clips (Top Hat) para Riel Din y los soportes de montaje en pared incluidos ofrecen soluciones sencillas para realizar instalaciones en sitios difíciles, mientras que la robusta caja metálica garantiza durabilidad en entornos industriales severos.

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Perfecto para Administradores de Sistemas que buscan incorporar funciones de legado a laptops, PCs y servidores más modernos que no poseen puertos RS232 integrados
- Ideal para conectar, monitorear y controlar sensores y equipos industriales/automotrices

## Características

- Permite agregar 2 conectores serie RS232 RJ45 a través de un único puerto USB
- Incluye soportes de montaje en pared y carriles DIN Top-Hat
- Soporta velocidades de datos de hasta 921,6 Kbps
- Retención de Puerto COM
- Alimentación por USB – no requiere adaptador externo
- Soporta USB 2.0 High Speed (480Mbps) y Full Speed (12Mbps)
- La conexión USB ofrece orificios opcionales para su fijación con tornillos para una mayor seguridad

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	USB 2.0
Estilo de Puerto	Concentrador Externo
ID del Conjunto de Chips	FTDI - FT232R

---

### Rendimiento

Protocolo Serie	RS-232
Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
Bits de Datos	7, 8
FIFO	128 Bytes

Paridad Odd, Even, Mark, Space, None

Bits de Detención 1, 2

---

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es) 2 - RJ-45

1 - USB B (4 pines)

---

Software

Compatibilidad OS Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022

macOS 10.6 a 10.14, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0

Linux 2.4.x y superior solamente las versiones LTS

---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Alimentado por USB

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humedad HR 5~95%

---

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 2.6 in [65 mm]

Ancho del Producto 1.7 in [4.2 cm]

Altura del Producto 0.8 in [2 cm]

Peso del Producto 2.8 oz [78 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.3 in [21.1 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [41 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.6 lb [0.3 kg]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Serie RJ45 de 2 Puertos
	2 - Clips para Rieles DIN
	1 - Soporte de Montaje en Pared
	1 - Cable USB A a B
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.