

Adaptador Industrial de 2 Puertos USB a Serial RJ45 de Montaje en Pared y Carril DIN

ID del Producto: ICUSB2322RJ



El Adaptador Industrial USB a Serie RJ45 de 2 Puertos (de montaje en pared y Riel Din), modelo ICUSB2322RJ, permite agregar dos conexiones seriales RS232 utilizando puertos de señalización RJ45 a una computadora o servidor a través de un sólo puerto USB 2.0.

El adaptador RS232 a RJ45 ofrece retención de puerto COM permitiendo mantener las asignaciones de número de puerto después de una reinicialización y soporta velocidades de datos por puerto serial de hasta 921 kbps. Los clips (Top Hat) para carril Din y los soportes de montaje en pared incluidos ofrecen soluciones sencillas para realizar instalaciones en sitios difíciles, mientras que la robusta caja metálica garantiza durabilidad en entornos industriales severos.

Respaldo por StarTech.com con 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Perfecto para Administradores de Sistemas que buscan incorporar funciones de legado a laptops, PCs y servidores más modernos que no poseen puertos RS232 integrados
- Ideal para conectar, monitorear y controlar sensores y equipos industriales/automotrices

Características

- Permite agregar 2 conectores seriales RS232 RJ45 a través de un único puerto USB
- Incluye soportes de montaje en pared y carriles DIN Top-Hat
- Soporta velocidades de datos de hasta 921.6 Kbps
- Retención de Puerto COM
- Alimentación por USB – no requiere adaptador externo
- Soporta USB 2.0 High Speed (480Mbps) y Full Speed (12Mbps)
- La conexión USB ofrece orificios opcionales para su fijación con tornillos para una mayor seguridad

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	USB 2.0
Estilo de Puerto	Concentrador Externo
ID del Conjunto de Chips	FTDI - FT232R

Rendimiento

Protocolo Serie	RS-232
Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
Bits de Datos	7, 8
FIFO	128 Bytes

Paridad Odd, Even, Mark, Space, None

Bits de Detención 1, 2

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es) 2 - RJ-45

1 - USB B (4 pines)

Software

Compatibilidad OS Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022

macOS 10.6 a 10.14, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0

Linux 2.4.x y superior solamente las versiones LTS

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Alimentado por USB

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humedad HR 5~95%

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 2.6 in [65 mm]

Ancho del Producto 1.7 in [4.2 cm]

Altura del Producto 0.8 in [2 cm]

Peso del Producto 2.8 oz [78 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.3 in [21.1 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [41 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.6 lb [0.3 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Serie RJ45 de 2 Puertos
	2 - Clips para Rieles DIN
	1 - Soporte de Montaje en Pared
	1 - Cable USB A a B
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.