

2-poort Industriële USB naar Seriële RJ45 Adapter - Wandmontage en DIN-rail

Productcode: ICUSB2322RJ



Met de ICUSB2322RJ 2-poort Industriële USB naar Seriële RJ45 Adapter (wandmontage en DIN-rail) kunt u twee RS232 seriële verbindingen via RJ45-poorten toevoegen aan een PC of server via een enkele USB 2.0-poort. De RS232 naar RJ45 adapter beschikt over COM-behoud zodat de toekenning van uw poortnummers wordt bewaard en ondersteunt seriële overdrachtsnelheden tot 921 kbit/s. De meegeleverde DIN-rail clips (Top Hat) en beugels voor wandmontage bieden eenvoudige oplossingen voor een ruimtebesparende installatie, en de robuuste metalen behuizing zorgt voor duurzaamheid in ruwe industriële omgevingen. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne laptops, pc's en

servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort

- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)

Eigenschappen

- Voegt 2 RS232 seriële RJ45-connectoren toe via een enkele USB-poort
- Inclusief beugels voor DIN-rail (Top Hat) en wandmontage
- Ondersteunt seriële overdrachtsnelheden tot 921.6 kbit/s
- Behoud van COM-poort
- Gevoed via USB – geen externe adapter nodig
- Ondersteuning voor High Speed USB 2.0 (480 Mbit/s) en Full Speed (12 Mbit/s)
- USB-aansluiting met openingen voor optionele schroefvergrendeling voor extra beveiliging

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
Interface	Serieel
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Externe hub
Chipsetcode	FTDI - FT232R

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
Databits	7, 8
FIFO	128 Bytes
Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, None
Stopbits	1, 2

Connector(en)	Type connector(en)	2 - RJ-45
		1 - USB B (4-polig)
Software	Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
		macOS 10.6 tot 10.14, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1
		Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Voeding	Voedingsbron	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	2.6 in [65 mm]
	Breedte product	1.7 in [4.2 cm]
	Hoogte product	0.8 in [2 cm]
	Gewicht product	2.8 oz [78 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.3 in [21.1 cm]

Breedte Verpakking	5.7 in [14.4 cm]
Hoogte Verpakking	1.6 in [41 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.6 lb [0.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-poort USB naar seriële RJ45-adapter
	2 - DIN-rail clips
	1 - Wandmontagebeugel
	1 - USB A naar B kabel
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.