

Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Productcode: ICUSB2322X



De ICUSB2322X Professionele 2-poort USB Seriële Adapter zet een USB-poort om naar twee RS232 seriële poorten zodat u uw seriële apparaten kunt aansluiten en besturen. Robuuste metalen uitvoering en stevige muurbeugels zorgen voor een solide oplossing voor zowel ruwe industriële omgevingen en eenvoudige desktopinstallaties.

Het apparaat wordt via USB gevoed en heeft voor de meeste toepassingen geen externe voeding nodig. Voor installaties die meer vermogen via de RS232-poorten vereisen ondersteunt de hub het aansluiten van een externe voedingsadapter (niet meegeleverd) op de geïntegreerde DC-aansluiting of het aansluitblok. Zodra de adapter eenmaal is aangesloten, behoudt deze de waarden van de toegewezen seriële COM-poorten, waardoor dezelfde waarden door de adapter automatisch weer aan de poorten worden toegewezen in het geval deze worden losgekoppeld en opnieuw op de computer worden aangesloten.

Deze innovatieve adapter biedt een professionele oplossing voor het aansluiten van oudere of industriële RS232 seriële apparaten op moderne computers of computers met ongebruikte USB-poorten – ideaal voor het aansluiten van seriële modems, barcodescanners of elk apparaat met seriële synchronisatie via USB, waardoor u de kosten bespaart van het alleen wegens USB-compatibiliteit moeten upgraden van een serieel randapparaat.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's

en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort

- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- 2-poort USB naar RS232 seriële adapter
- Robuuste metalen constructie
- Wandmontage mogelijk
- COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
- Overdrachtsnelheden tot 230 kbit/s
- Optionele voedingsaansluiting via DC-plug of aansluitblok
- Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist
- Ontworpen voor een snelle en eenvoudige uitbreiding met een seriële poort
- Beschikt over dubbele buffers voor upstream en downstream dataverkeer
- Automatische handshake-functionaliteit
- In- en uitschakelen van opsommingen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
Interface	Serieel
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Externe hub
Chipsetcode	Texas Instruments - TIUSB3410

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	230,4 Kbps
FIFO	32 Bytes

Connector(en)

Type connector(en)	USB B (4-polig)
Externe poorten	DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
--------------------	---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Ingangsspanning	9 ~ 36 DC
Stekkertype	N

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid	5~85% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	4.4 in [11.3 cm]
Breedte product	3.1 in [80.0 mm]
Hoogte product	0.9 in [23.0 mm]
Gewicht product	10.6 oz [300.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.0 in [20.3 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.7 in [42.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	15.9 oz [450.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB naar RS-232 Seriele Adapter
	91cm lange USB-kabel van A naar B
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

