Hub Concentrador USB a 4 Puertos Serie RS232 - Ladrón Serie DB9 - Adaptador USB a Serie

ID del Producto: ICUSB2324

Este concentrador serie de 4 puertos USB a RS232 permite conectar hasta cuatro dispositivos RS232 serie a su equipo Mac o PC portátil, o bien su ordenador de sobremesa, mediante un único puerto USB, como si el ordenador tuviera conectores serie DB9M integrados.

El concentrador RS232 serie tiene un diseño compacto para conservar el valioso espacio de trabajo, además de que su alimentación se obtiene mediante la conexión de bus, sin tener que utilizar un cable externo de alimentación.

Representa una solución económica que permite la compatibilidad entre equipos modernos con puertos USB y los equipos periféricos RS232 para puertos serie de generación anterior.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conecte módems, tabletas digitalizadoras, ratones, lectores de código de barras, receptores GPS, adaptadores de terminales RDSI, teléfonos móviles, escáneres, dispositivos de UPS y equipos POS a su sistema.

• Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serie

Características

• Incluye cuatro puertos serie RS232 adicionales

• Compatible con las especificaciones USB 1.1 y USB 2.0

• Fácil instalación Plug-and-Play

• Alimentado a través de bus; no requiere adaptador de corriente externo

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cantidad de Puertos	4
	Interfaz	Serial
	Tipo de Bus	USB 2.0
	Estilo de Puerto	Concentrador Externo
	Estándares Industriales	RS232
		USB 1.1
	ID del Conjunto de Chips	FTDI - FT232RL
Rendimiento		
	Protocolo Serie	RS-232
	Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
	FIFO	256 Bytes
Conector(es)		

	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Puertos Externos	4 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux Kernel 3.0.x y superior (solamente las versiones LTS)
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Un puerto USB libre
Requisitos de Energía		
	Consumo de Energía	1 ~ 1.5W
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20 to 85°C (-4 to 185°F)
	Humedad	HR 5~95%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	5.9 in [15 cm]
	Ancho del Producto	2.6 in [6.6 cm]
	Altura del Producto	1.0 in [2.6 cm]

	Peso del Producto	6.2 oz [175 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.5 in [21.6 cm]
	Ancho de la Caja	5.9 in [15 cm]
	Altura de la Caja	2.0 in [5.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	13.0 oz [368.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Concentrador serie de 4 puertos
		1 - Cable USB
		1 - Soporte de Montaje
		1 - CD del Controlador
		1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.