

Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte

ID prodotto: ICUSB2324



Questo hub seriale USB a RS232 a 4 porte consente di collegare fino a quattro periferiche seriali RS232 al proprio Mac, PC, computer laptop o desktop tramite una singola porta USB, come se il computer offrisse connettori seriali DB9M integrati.

L'hub seriale RS232 ha un design compatto per recuperare spazio prezioso ed è alimentato dal bus per eliminare la necessità di un adattatore di alimentazione esterno.

Questo affidabile hub adattatore seriale USB/RS232 è coperto da garanzia a vita StarTech.com e rappresenta una soluzione economica che colma il divario di compatibilità tra i computer moderni con tecnologia USB e le periferiche seriali RS232 di precedente generazione.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di collegare modem, tavolette grafiche, mouse, lettori di codici a barre, ricevitori GPS, adattatori di terminali ISDN, telefoni cellulari, scanner, gruppi di continuità e apparecchiature POS al proprio sistema
- Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale

Caratteristiche

- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

- Facile da installare tramite funzionalità Plug-and-Play
- Completamente conforme alle specifiche USB 1.1 e compatibile con USB 2.0
- Offre quattro porte seriali RS232 supplementari

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	4
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	USB 2.0
Stile porte	Hub esterno
Standard del settore	RS232
	USB 1.1
ID chipset	FTDI - FT232RL

Prestazioni

Protocollo seriale	RS-232
Baud rate max	921,6 Kbps
FIFO	256 Bytes

Connettore/i

Tipo/i connettori	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Porte esterne	DB-9 (9 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows? CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
	macOS da 10.6 a 10.15
	Linux Kernel da 3.0.x a 5.4.x, <i>(Solo Versioni LTS)</i>



Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Una porta USB libera
-----------------------------	----------------------

Alimentazione

Consumo energetico	1 ~ 1.5W
--------------------	----------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione	-20 to 85°C (-4 to 185°F)
Umidità	5~95% RH


Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	5.9 in [15 cm]
Larghezza prodotto	2.6 in [66.5 mm]
Altezza prodotto	1.0 in [26 mm]
Peso prodotto	6.2 oz [175 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	5.9 in [15 cm]
Package Height	2.1 in [53 mm]
Peso spedizione (confezione)	13.3 oz [378 g]

Contenuto della



confezione

Incluso nella
confezione

Hub seriale a 4 porte

Cavo USB

Staffa di montaggio

CD con i driver

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

