

Adaptador Hub Concentrador USB Externo de 4 Puertos Serial RS232 DB9

ID del Producto: ICUSB2324



Este concentrador serial de 4 puertos USB a RS232 permite conectar hasta cuatro dispositivos RS232 seriales a su laptop Mac o PC, o a su computadora de escritorio, mediante un único puerto USB, como si la computadora tuviera conectores seriales DB9M integrados.

El concentrador RS232 serial tiene un diseño compacto para conservar el valioso espacio de trabajo, además de que su alimentación se obtiene mediante la conexión de bus, sin tener que utilizar un cable externo de alimentación.

Representa una solución económica que permite la compatibilidad entre equipos modernos con puertos USB y los equipos periféricos RS232 para puertos seriales de generación anterior, además de estar avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte módems, tabletas digitalizadoras, ratones, lectores de código de barras, receptores GPS, adaptadores de terminales RDSI, teléfonos móviles, escáneres, dispositivos de UPS y equipos POS a su sistema.
- Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

Características

- Alimentado a través de bus; no requiere adaptador de corriente externo
- Fácil instalación Plug-and-Play
- Compatible con las especificaciones USB 1.1 y USB 2.0
- Incluye cuatro puertos RS232 seriales directos adicionales

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	USB 2.0
Estilo de Puerto	Concentrador Externo
Estándares Industriales	RS232
	USB 1.1
ID del Conjunto de Chips	FTDI - FT232RL

Rendimiento

Protocolo Serie	RS-232
Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
FIFO	256 Bytes

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Puertos Externos	DB-9 (9 pines, D-Sub)

Software

Compatibilidad OS	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
-------------------	--



macOS 10.6 a 10.15

Linux Kernel 3.0.x a 5.4.x <i>(Solo Versiones LTS)</i>

Observaciones
/ Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Un puerto USB libre
-------------------------------------	---------------------

Requisitos de Energía

Consumo de Energía	1 ~ 1.5W
--------------------	----------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
-----------------------	-----------------------------

Temperatura de Almacenamiento	-20 to 85°C (-4 to 185°F)
-------------------------------	---------------------------

Humedad	HR 5~95%
---------	----------

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Tipo de Gabinete	Plástico
------------------	----------

Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
--------------------	----------------

Longitud del Producto	5.9 in [15 cm]
-----------------------	----------------

Ancho del Producto	2.6 in [66.5 mm]
--------------------	------------------

Altura del Producto	1.0 in [26 mm]
---------------------	----------------

Peso del Producto	6.2 oz [175 g]
-------------------	----------------

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
---------------------	----------------

Ancho de la Caja	5.9 in [15 cm]
------------------	----------------

Altura de la Caja	2.1 in [53 mm]
-------------------	----------------



Peso (de la Caja) del Envío 13.3 oz [378 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	
	Concentrador serie de 4 puertos
	Cable USB
	Soporte de Montaje
	CD del Controlador
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

