

## USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar

Produkt ID: ICUSB2324



Med denna USB till seriell RS232-hubb med 4 portar kan du ansluta upp till fyra seriella RS232-enheter till din bärbara Mac eller PC eller stationära dator genom en enda USB-port som om datorn hade inbyggda seriella DB9M-kontakter.

Den seriella RS232-hubben har en kompakt design för att spara på värdefull arbetsyta och så är den busssdriven för att slippa en extern strömadapter.

Denna tillförlitliga seriella USB/RS232-adapterhubb är en kostnadseffektiv lösning som kopplar samman moderna USB-kapabla datorer med äldre seriella RS232-tillägg.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Anslut modem, digitala ritbord, möss, streckkodsskannrar, GPS-mottagare, ISDN-terminaladaptarar, mobiltelefoner, skannrar, UPS:er och POS-system till ditt system
- Anslut och programera LED och digital skyltning med seriella kommunikationsportar

## Funktioner

- Ger dig fyra extra seriella RS232-portar
- Helt kompatibel med USB 1.1-specifikationer och kompatibel med USB 2.0
- Enkel plug-and-play-installation
- Får ström från buss, ingen extern strömadapter behövs

---

### Hårdvara

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Garantipolicy      | Lifetime       |
| Portar             | 4              |
| Gränssnitt         | Seriell        |
| Busstyp            | USB 2.0        |
| Porttyp            | Extern hubb    |
| Industristandarder | RS232          |
|                    | USB 1.1        |
| Chipset-ID         | FTDI - FT232RL |

---

### Prestanda

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Seriellt protokoll           | RS-232     |
| Maximal överföringshastighet | 921,6 kbps |
| FIFO                         | 256 Bytes  |

---

### Kontakt(er)

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Kontakttyp(er) | 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) |
| Externa portar | 4 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)             |

---

## Mjukvara

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS-kompatibilitet | Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM<br><br>.Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022<br><br>.macOS 10.6 till 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0<br><br>LinuxLinux Kernel 3.0.x och uppåt - Endast LTS-versioner |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Särskilda anmärkningar/krav

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| System- och kabelkrav | En ledig USB-port |
|-----------------------|-------------------|

## Ström

|                  |          |
|------------------|----------|
| Strömförbrukning | 1 ~ 1.5W |
|------------------|----------|

## Miljö

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Drifttemperatur      | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
| Förvaringstemperatur | -20 to 85°C (-4 to 185°F)   |
| Luftfuktighet        | 5~95 % RH                   |

## Utseende

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Färg         | Svart           |
| Kabinetttyp  | Av plast        |
| Kabellängd   | 6.0 ft [1.8 m]  |
| Produktlängd | 5.9 in [15 cm]  |
| Produktbredd | 2.6 in [6.6 cm] |
| Produkthöjd  | 1.0 in [2.6 cm] |
| Produktvikt  | 5.2 oz [146 g]  |

## Förpackning

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Förpackningsantal | 1                |
| Paketets längd    | 8.5 in [21.6 cm] |
| Paketets bredd    | 5.9 in [15 cm]   |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Paketets höjd           | 2.0 in [5.2 cm]   |
| Fraktvikt (förpackning) | 13.0 oz [368.0 g] |

---

Vad det är i lådan

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Ingår i paketet | 1 - Seriell hubb med 4 portar |
|                 | 1 - USB-kabel                 |
|                 | 1 - Mounting Bracket          |
|                 | 1 - Drivrutin CD              |
|                 | 1 - Instruktionsbok           |

---

Warranty  
Information

|          |           |
|----------|-----------|
| Warranty | Livslängd |
|----------|-----------|

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.