

Hub Concentrador Adaptador USB a Serial RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial Montaje en Pared

ID del Producto: ICUSB2324I



El Concentrador Industrial USB a Serie de 4 Puertos con Clips para Riel DIN, ICUSB2324I permite convertir un puerto USB en cuatro puertos seriales RS232 para conectar, monitorear y controlar dispositivos seriales.

Con una sólida construcción de metal, resistentes soportes de montaje en pared y clips para Riel DIN (incluidos), este Concentrador USB a Serie ofrece opciones versátiles de montaje, así como una solución robusta tanto para entornos industriales adversos como para simples instalaciones de escritorio.

Asimismo, una vez conectado, este adaptador alimentado por USB es capaz de retener los valores asignados al puerto serial COM, permitiendo reasignar los mismos valores automáticamente a los puertos provistos por el adaptador.

Ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar funcionalidades existentes a portátiles, PCs y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados
- Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos
- Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta
- Permite conectar un receptor satelital, modem serial, o PDA con sync serial
- Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

Características

- Adaptador serie de 4 puertos USB a RS232
- Sólida construcción de metal
- Montaje en pared, con clips para Riel DIN incluidos
- Retención COM: las asignaciones del Puerto COM se mantienen en todos los reinicios del equipo
- Tasa de baudios hasta 921,6 Kbps
- Alimentación vía USB disponible - no requiere adaptador de corriente externo

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	USB 2.0
Estilo de Puerto	Concentrador Externo
ID del Conjunto de Chips	FTDI - FT4232HL

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	921,6 Kbps
Protocolo Serie	RS-232
Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
Bits de Datos	7, 8
FIFO	256 Bytes
Paridad	Odd, Even, Mark, Space, None
Bits de Detención	1, 2
MTBF	282.713,5 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	4 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
	1 - USB B (4 pines)

Software

Compatibilidad OS	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
	macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
	Linux 2.4.x y superior solamente las versiones LTS

Indicadores

Indicadores LED	4 - Indicadores de Actividad Tx/Rx
-----------------	------------------------------------

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Tensión de Entrada	5V DC
Tipo de Enchufe	M

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humedad	HR 5~95%

Características
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	7.0 in [17.8 cm]
Ancho del Producto	2.3 in [5.9 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Peso del Producto	10.6 oz [300 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
Ancho de la Caja	5.9 in [15.0 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [5.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Serie RS-232
	1 - kit de rieles DIN
	1 - Cable USB A a B 1,8 m
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.