

4-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industrieel DIN-rail en Wandmontage

Productcode: ICUSB2324I



De ICUSB2324I 4-poort Industriële USB naar Seriële Hub zet een enkele USB-poort om naar vier RS232 seriële poorten, zodat u een verbinding kunt leggen met uw seriële apparaten om deze te controleren en te bedienen.

Deze USB naar Seriële Hub met robuuste metalen behuizing en stevige beugels voor wandmontage inclusief DIN-railclips biedt veelzijdige montage mogelijkheden en is een robuuste oplossing voor zowel ruwe industriële als kantooromgevingen.

Deze via USB gevoede adapter behoudt ook de waarden van de toegewezen seriële COM-poorten, waardoor dezelfde waarden door de adapter automatisch weer aan de seriële poorten worden toegewezen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- 4-poort USB naar RS232 seriële adapter
- Robuuste metalen constructie
- Geschikt voor wandmontage, inclusief DIN-railclips
- COM-behoud: COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
- Overdrachtsnelheden tot 921.6 kbit/s
- Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4
Interface	Serieel
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Externe hub
Chipsetcode	FTDI - FT4232HL

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	921,6 kbit/s
Seriële protocol	RS-232

	Max. baudrate	921,6 kbit/s
	Databits	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, None
	Stopbits	1, 2
	MTBF	282713,5 uur
Connector(en)	Type connector(en)	4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) 1 - USB B (4-polig)
Software	Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.4.x en hoger Alleen LTS-versies
Indicatoren	LED-indicatoren	4 - Indicatoren Tx/Rx-activiteit elk
Voeding	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Ingangsspanning	5V DC
	Stekkertype	M
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	7.0 in [17.8 cm]
Breedte product	2.3 in [5.9 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.3 cm]
Gewicht product	10.6 oz [300 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.5 in [21.5 cm]
Package Width	5.9 in [15.0 cm]
Package Height	2.0 in [5.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB naar RS-232 Seriële Adapter
	1 - DIN-rail set
	1 - 1,80m USB A naar B kabel
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.