

## USB till DB9 RS232 seriell adapterhubb med 4 portar - Industriell DIN Rail och väggmonterbar

Produkt ID: ICUSB2324I



ICUSB2324I Industriell USB till seriell-hubb med 4 portar och DIN-skenfästen konverterar en enda USB-port till fyra seriella RS232-portar där du kan ansluta, övervaka och styra dina seriella enheter.

En robust metallkonstruktion med tåliga väggmonteringsfästen och cylinder-DIN-skenfästen (medföljer) gör denna USB till seriell-hubb till en mångsidig och robust lösning som passar i både tuffa industriella miljöer och på skrivbordet.

Denna USB-strömsatta adapter lagrar seriella COM-portvärden när den ansluts vilket gör att samma värden tilldelas automatiskt till den porten där adaptern ansluts.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Perfekt för IT-administratörer som vill att äldre enheter ska fungera på nyare bärbara datorer, PC-datorer och servrar som inte har integrerad RS232-port.
- Anslut, övervaka och kontrollera industriella/fordon sensorer och utrustning
- Anslut streckkodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter
- Anslut en satellitmottagare, seriellt modem eller PDA med seriell synkning

- Anslut och programera LED och digital skyltning med seriella kommunikationsportar

## Funktioner

- USB till RS232 seriell adapter med 4 portar
- Tålig metallkonstruktion
- Går att montera på vägg, DIN-skenfästen medföljer
- COM-lagring: Tilldelning av COM-porten finns kvar efter omstart
- Överföringshastighet på upp till 921,6 Kbps
- Strömförsörjs via en ledig USB-port - ingen extern strömadapter krävs

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	4
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	USB 2.0
Porttyp	Extern hubb
Chipset-ID	FTDI - FT4232HL

---

### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	921,6 Kbps
Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
Databitar	7, 8
FIFO	256 Bytes
Paritet	Odd, Even, Mark, Space, None
Stoppbitar	1, 2

	Medeltid mellan fel (MTBF)	282 713,5 timmar
<hr/>		
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	DB-9 (9-stifts, D-Sub)  USB B (4-stifts)
<hr/>		
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10  Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019  Mac OS® 10.6 till 10.15  Linux 2.4.x till 4.11.x <i>Endast LTS-versioner</i>
<hr/>		
Indikatorer	LED-indikatorer	Var och en har Tx/Rx-aktivitetsindikatorer
<hr/>		
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
	Inspänning	5V DC
	Kontakttyp	M
<hr/>		
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
<hr/>		
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	7.0 in [17.8 cm]
	Produktbredd	2.3 in [59 mm]
	Produkt höjd	0.9 in [23.2 mm]



Produktvikt 10.6 oz [300 g]

---

Förpackning

Package Length 6.0 in [15.2 cm]

Package Width 8.5 in [21.6 cm]

Package Height 2.0 in [50 mm]

Fraktvikt (förpackning) 18.3 oz [518 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet USB till RS232-serieadapter

Sats med DIN-skenor

1,8 m lång USB A- till B-kabel

Drivrutin CD

Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

