

Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

ID prodotto: ICUSB2324X



L'adattatore professionale USB seriale a 4 porte ICUSB2324X di StarTech.com consente di convertire una porta USB in quattro porte seriali RS-232 e di collegare, monitorare e controllare le periferiche di tipo seriale. La solida struttura in metallo e le staffe per il montaggio a parete offrono una soluzione robusta per ambienti industriali e semplici installazioni desktop. Alimentato tramite USB, questo dispositivo non richiede una presa di corrente per la maggior parte delle applicazioni standard. Per installazioni che richiedono alimentazione tramite porte RS-232, sono inclusi un connettore CC e connessioni blocco terminale opzionali. Una volta connesso, l'adattatore mantiene i valori della porta COM seriale assegnati e li trasferisce automaticamente alle porte, ogni volta che l'adattatore viene scollegato e ricollegato al computer. Questo innovativo adattatore seriale offre una soluzione di tipo professionale per collegare dispositivi seriali RS-232 di vecchia generazione o di tipo industriale a computer di nuova generazione o con porte USB non utilizzate. L'ideale per collegare modem seriali, scanner per codici a barre e qualsiasi periferica dotata di comunicazione seriale a un computer host con porta USB, eliminando i costi di aggiornamento delle periferiche.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata
- Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
- Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono
- Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale

Caratteristiche

- Adattatore seriale USB a RS232 a 4 porte
- Struttura robusta in metallo
- Possibilità di montaggio a parete
- Le impostazioni della porta COM vengono mantenute in caso di riavvio dei dispositivi seriali collegati a diverse porte USB
- Baud Rate fino a 230 Kbps
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Jack CC opzionale o connettori di alimentazione su blocco terminali
- Pensato per offrire un sistema d'espansione rapido e semplice
- Doppio buffer per trasferimento dati in entrata e in uscita
- Supporto modalità di handshake automatica
- Attivazione e disattivazione enumerazioni

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	4
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	USB 2.0

Stile porte	Hub esterno
ID chipset	Texas Instruments - TIUSB3410

Prestazioni

Protocollo seriale	RS-232
Baud rate max	230,4 Kbps
FIFO	32 Bytes
MTBF	107,515 hours

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB B (4 pin)
Porte esterne	4 - DB-9 (9 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows®XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server®2003, 2008 R2, 2012 Note: Windows 8.1 - 10 supportati solo dalla REV 2
-------------------------------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Tensione ingresso	9 ~ 36 DC
Corrente ingresso	600mA minimum
Tensione di uscita	9V DC
Tipo presa	N

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità	5~85% RH

Caratteristiche

fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	6.5 in [16.5 cm]
Larghezza prodotto	4.6 in [11.8 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Peso prodotto	1.1 lb [0.5 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.9 in [15.1 cm]
Package Width	8.5 in [21.5 cm]
Package Height	2.1 in [5.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.4 lb [0.7 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore seriale USB a RS-232
	1 - Cavo USB 1 m da A a B
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.