

Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports

N° de produit: ICUSB2328

Le hub adaptateur USB ICUSB2328 vers série RS232 DB9 8 ports vous permet de connecter jusqu'à 8 appareils série RS232 à votre Mac, votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau par le biais d'un seul port USB, comme si l'ordinateur était doté de connecteurs série DB9M intégrés. Compact, le concentrateur série RS232 a été conçu pour économiser l'espace de travail. Il est alimenté par bus pour éliminer le recours à un adaptateur d'alimentation externe ou une à prise murale. Il s'agit d'une solution économique pour combler l'écart entre les ordinateurs compatibles USB d'aujourd'hui et les périphériques série RS232 traditionnels. Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet de connecter des modems, des tablettes graphiques, des souris, des lecteurs de code à barres, des récepteurs GPS, des adaptateurs de terminal RNIS, des téléphones mobiles, des scanners ainsi que de l'équipement UPS et POS à votre système
- Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques avec des ports de communication série

Spécifications techniques

- Alimenté par bus – Sans adaptateur d'alimentation externe
- Installation plug-and-play facile
- Conformité totale avec les spécifications USB 1.et compatible avec USB 2.0
- Permet d'ajouter 8 ports série RS232 en utilisant l'USB

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	8
Interface	Série
Type de bus	USB 2.0
Style de port	Hub externe

ID du chipset FTDI - FT232RL

Performance

Protocole série	RS-232
Débit en bauds max.	921,6 Kb/s
Bits de données	7, 8
PEPS	256 Bytes

Connecteur(s)

Types de connecteur	USB B (4 broches)
Ports externes	DB-9 (9 broches , D-Sub)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 à 10.15 Linux Kernel 3.0.x à 5.4.x <i>(Versions LTS Uniquement)</i>
--------------------------------------	---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Non inclus (non requis pour les applications standard)
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1A+
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)



Humidité 5~95% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	5.9 in [15 cm]
Largeur du produit	2.6 in [66.5 mm]
Hauteur du produit	1.0 in [26 mm]
Poids du produit	30.4 oz [860 g]

Informations d'emballage

Package Length	11.2 in [28.5 cm]
Package Width	6.3 in [15.9 cm]
Package Height	2.0 in [52 mm]
Poids brut	29.7 oz [840 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Concentrateur série 8 ports
	Câble USB 1,8 m
	Manuel d'utilisation
	CD de pilote
	Cable série de dérivation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

