

## Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports

N° de produit: ICUSB2328



Le hub adaptateur USB ICUSB2328 vers série RS232 DB9 8 ports vous permet de connecter jusqu'à 8 appareils série RS232 à votre Mac, votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau par le biais d'un seul port USB, comme si l'ordinateur était doté de connecteurs série DB9M intégrés. Compact, le concentrateur série RS232 a été conçu pour économiser l'espace de travail. Il est alimenté par bus pour éliminer le recours à un adaptateur d'alimentation externe ou une à prise murale. Il s'agit d'une solution économique pour combler l'écart entre les ordinateurs compatibles USB d'aujourd'hui et les périphériques série RS232 traditionnels.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Permet de connecter des modems, des tablettes graphiques, des souris, des lecteurs de code à barres, des récepteurs GPS, des adaptateurs de terminal RNIS, des téléphones mobiles, des scanners

ainsi que de l'équipement UPS et POS à votre système

- Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques avec des ports de communication série

## Spécifications techniques

- Permet d'ajouter 8 ports série RS232 en utilisant l'USB
- Alimenté par bus – Sans adaptateur d'alimentation externe
- Installation plug-and-play facile
- Conformité totale avec les spécifications USB 1.et compatible avec USB 2.0
- Écrous hexagonaux inclus pour une interface DB9 à vis ou à écrou en option

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	8
Interface	Série
Type de bus	USB 2.0
Style de port	Hub externe
ID du chipset	FTDI - FT232RL

---

### Performance

Protocole série	RS-232
Débit en bauds max.	921,6 Kb/s
Bits de données	7, 8
PEPS	256 Bytes

---

### Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB B (4 broches)
Ports externes	8 - DB-9 (9 broches , D-Sub)

---

### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
	macOS 10.6 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
	Linux Kernel 3.0.x et plus (Versions LTS uniquement)

---

#### Alimentation

Source d'alimentation	Non inclus (non requis pour les applications standard)
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1A+
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humidité	5~95% RH

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	5.9 in [15.0 cm]
Largeur du produit	2.6 in [6.6 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.6 cm]
Poids du produit	1.9 lb [0.9 kg]

---

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	11.6 in [29.5 cm]
Package Width	7.5 in [19.1 cm]
Package Height	2.9 in [7.4 cm]
Poids brut	1.9 lb [0.9 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Concentrateur série 8 ports
	1 - Cable série de dérivation
	1 - Câble USB 1,8 m
	1 - CD de pilote
	1 - Manuel d'utilisation
	8 - Paires d'écrous hexagonaux pour connecteur DB9 en option

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis