Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte

ID prodotto: ICUSB2328

L'hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 8 porte ICUSB2328 consente di collegare fino a otto dispositivi seriali RS232 a un Mac o a un PC, un computer laptop o desktop attraverso una singola porta USB come se il computer fosse dotato di connettori seriali DB9M integrati.L'hub seriale RS232 ha un design compatto per risparmiare spazio di lavoro prezioso ed è alimentato via bus per eliminare la necessità di un adattatore di alimentazione esterno o di una presa a parete: una soluzione conveniente che risolve il problema della compatibilità tra i moderni computer dotati di USB e le periferiche seriali RS232 di vecchia generazione.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente il collegamento al sistema di modem, tablet, mouse, scanner per codici a barre, ricevitori GPS, adattatori per terminali ISDN, cellulari, scanner, apparecchiature UPS e POS

• Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale

Caratteristiche

• Consente l'aggiunta di otto porte seriali RS232 tramite USB

• Alimentazione tramite USB: non richiede adattatori di alimentazione esterni

• Facile da installare tramite funzionalità Plug-and-Play

• Completamente conforme alle specifiche USB 1.1 e compatibile con USB 2.0

• Dadi esagonali inclusi per l'interfaccia DB9 opzionale a vite o a dado

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Porte	8
	Interfaccia	Seriale
	Tipo bus	USB 2.0
	Stile porte	Hub esterno
	ID chipset	FTDI - FT232RL
Prestazioni		
	Protocollo seriale	RS-232
	Baud rate max	921,6 Kbps
	Bit dati	7, 8
	FIFO	256 Bytes
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - USB B (4 pin)
	Porte esterne	8 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
Software		
	Compatibilità con	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE,

	sistemi operativi	2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux Kernel 3.0.x e versioni successive (Solo Versioni LTS)
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
	Tensione di uscita	5 DC
	Corrente di uscita	1A+
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	5.9 in [15.0 cm]
	Larghezza prodotto	2.6 in [6.6 cm]
	Altezza prodotto	1.0 in [2.6 cm]
	Peso prodotto	1.9 lb [0.9 kg]
Informazioni confezione		

	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	11.6 in [29.5 cm]
	Package Width	7.5 in [19.1 cm]
	Package Height	2.9 in [7.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.9 lb [0.9 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Hub seriale 8 porte
		1 - Cavo di ripartizione seriale
		1 - Cavo USB da 1,8 m
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale utente
		8 - Coppie di dadi esagonali opzionali per connettore DB9

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.