

## Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serie RS232 Industrial Montaje en Pared Riel DIN

ID del Producto: ICUSB2328I



El Concentrador Industrial USB a Serie de 8 Puertos con Clips para Riel DIN, ICUSB2328I permite convertir un puerto USB en ocho puertos serie RS232 para conectar, monitorear y controlar dispositivos seriales.

Con una sólida construcción de metal, resistentes soportes de montaje en pared y clips para Riel DIN (incluidos), este Concentrador USB a Serie RS232 de 8 puertos ofrece opciones de montaje versátiles, así como una solución robusta tanto para entornos industriales adversos como para simples instalaciones de escritorio.

Asimismo, una vez conectado, este adaptador alimentado por USB es capaz de retener los valores asignados al puerto serie COM, permitiendo reasignar los mismos valores automáticamente a los puertos provistos por el concentrador USB Serie.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





## Aplicaciones

- Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar funcionalidades existentes a portátiles, PCs y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados
- Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos
- Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta
- Permite conectar un receptor satelital, modem serial, o PDA con sync serial
- Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

## Características

- **RESISTENCIA INDUSTRIAL:** Fabricado para soportar entornos difíciles, este adaptador de USB a RS232 serie de 8 puertos tiene una carcasa metálica resistente para una mayor durabilidad en entornos industriales
- **CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE COM:** Para mayor comodidad, este hub FTDI USB a DB9 RS232 cuenta con retención COM para que las asignaciones de puertos COM se mantengan durante los reinicios
- **INSTALACIÓN PLUG AND PLAY:** Este convertidor serie DB9 se alimenta a través de un puerto/cable USB disponible, por lo que no se necesita un adaptador de corriente externo
- **OPCIONES DE INSTALACIÓN:** Este adaptador serie USB tiene soportes de montaje en pared integrados y clips de carril DIN incluidos para opciones de montaje versátiles
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este adaptador USB a serie DB9 RS232 de FTDI tiene una garantía de 2 años e incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	8
Interfaz	Serial

Tipo de Bus	USB 2.0
Estilo de Puerto	Concentrador Externo
ID del Conjunto de Chips	FTDI - FT232RL

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	921,6 Kbps
Protocolo Serie	RS-232
Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
Bits de Datos	7, 8
FIFO	4096 byte Transmit and Receive
Paridad	Odd, Even, Mark, Space, None
Bits de Detención	1, 2
MTBF	146.300 horas

---

#### Conector(es)

Puertos Externos	8 - DB-9 (9 pines, D-Sub) 1 - USB B (4 pines)
------------------	--

---

#### Software

Compatibilidad OS	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux Kernel 3.0.x y superior (solamente las versiones LTS)
-------------------	---

---

#### Indicadores

Indicadores LED	1 - Alimentación
-----------------	------------------

---

#### Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Tensión de Entrada	5 DC
Corriente de Entrada	250 mA
Tensión de Salida	5 DC
Tipo de Enchufe	M

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humedad	HR 5~95%

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	7.1 in [18 cm]
Ancho del Producto	3.9 in [10 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Peso del Producto	20.1 oz [570 g]

---

#### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.6 in [29.5 cm]
Ancho de la Caja	7.4 in [18.8 cm]
Altura de la Caja	2.8 in [7.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 lb [0.8 kg]

---

#### Contenido de la

Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Serie RS-232
	1 - kit de rieles DIN
	1 - Cable USB A a B 1,8 m
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.