

## 8-poort USB naar DB9 RS232 Seriele Adapter Hub – Industriële DIN-rail en Wandmontage

Productcode: ICUSB2328I



De ICUSB2328I 8-poort Industriële USB naar Seriele Hub zet een enkele USB-poort om naar acht RS232 seriële poorten, zodat u een verbinding kunt leggen met uw seriële apparaten om deze te controleren en te bedienen.

Deze 8-poort USB naar RS232 Seriele Hub met robuuste metalen behuizing en stevige beugels voor wandmontage inclusief DIN-railclips biedt veelzijdige montage mogelijkheden en is een robuuste oplossing voor zowel ruwe industriële als kantooromgevingen.

Deze via USB gevoede adapter behoudt ook de waarden van de toegewezen seriële COM-poorten, waardoor dezelfde waarden automatisch weer aan de USB seriële poorten worden toegewezen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan

- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

## Eigenschappen

- USB naar 8-poort Standaard RS232 Seriële Verloopkabel
- Robuuste metalen constructie
- Geschikt voor wandmontage, inclusief DIN-railclips
- COM-behoud: COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
- Overdrachtsnelheden tot 921.6 kbit/s
- Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	8
Interface	Serieel
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Externe hub
Chipsetcode	FTDI - FT232RL

---

### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	921,6 kbit/s
Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
Databits	7, 8
FIFO	4096 byte Transmit and Receive
Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, None
Stopbits	1, 2



	MTBF	146.300 uur
<hr/>		
Connector(en)		
	Externe poorten	DB-9 (9-polig, D-Sub) USB B (4-polig)
<hr/>		
Software		
	Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0 Linux Kernel 3.0.x - 5.4.x (Alleen LTS-versies)
<hr/>		
Indicatoren		
	LED-indicatoren	Power
<hr/>		
Voeding		
	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
	Ingangsspanning	5 DC
	Ingangsstroom	250 mA
	Stekkertype	M
<hr/>		
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	7.1 in [18 cm]
	Breedte product	3.9 in [100 mm]



Hoogte product 1.7 in [43.2 mm]

Gewicht product 19.5 oz [553 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length 7.5 in [19.1 cm]

Package Width 11.7 in [29.6 cm]

Package Height 2.8 in [71 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 30.4 oz [862 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd USB naar RS-232 Seriële Adapter

DIN-rail set

1,80m USB A naar B kabel

Driver-CD

Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

