

Cable de 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9

ID del Producto: ICUSB232



El Cable Adaptador USB a Puerto Serie RS232 DB9 de 1 pie de Startech.com permite conectar dispositivos seriales RS232 DB9 a su Mac o PC portátil o de escritorio a través de un puerto USB, como si el ordenador tuviera un conector DB9M incorporado.

Una solución eficaz y económica que permite acortar la distancia en términos de compatibilidad entre ordenadores modernos y periféricos preexistentes con conectividad serial.

Viene con 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar funcionalidades existentes a portátiles, PCs y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados
- Permite conectar un receptor satelital, modem serial, o PDA con sync serial
- Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta
- Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos
- Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

- Compatible con la mayoría de las marcas que fabrican PLCs (AllenBradley, Siemens, Modicon, Servos, Indramat, Siemens, AB, etc.)

Características

- Adaptador Directo USB a Serie RS232
- Funciones fáciles de configurar y de instalar
- No requiere alimentación externa – se alimenta a través de la conexión USB
- Al ser cables delgados y livianos son fáciles de transportar
- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 1 Mbits/seg
- Compatible con los PDAs, módems, impresoras, escáners de código de barras, etc. más comunes.

Hardware


Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	USB 2.0
Estilo de Puerto	Adaptadores de cable
Estándares Industriales	USB 1.1/2.0 RS232
ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL2303

Rendimiento

Protocolo Serie	RS-232
Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
FIFO	192 Bytes

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	DB-9 (9 pines, D-Sub)
-------------------------	-----------------------



USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Software

Compatibilidad OS	Windows® 11, 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, ME, 98SE, CE 4.2, 5.2
	Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
	macOS 10.x, 11.0 (Probado hasta 11.0)
	Linux 2.4.x - 3.9.x

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Humedad	HR 0~65%

Características Físicas

Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	12.0 in [30.5 cm]
Longitud del Producto	14.6 in [37 cm]
Ancho del Producto	1.3 in [34 mm]
Altura del Producto	0.7 in [18 mm]
Peso del Producto	2.9 oz [81.6 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.1 in [10.5 cm]
Ancho de la Caja	1.4 in [36 mm]
Altura de la Caja	8.4 in [21.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.2 oz [90 g]



Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	Convertor USB a Serie
	Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

