

Cavo adattatore seriale USB a RS-232 DB9 - M/M

ID prodotto: ICUSB232



Il cavo adattatore seriale USB a DB9 RS232 da 30 cm ICUSB232 consente di collegare dispositivi seriali DB9 RS232 a computer desktop, laptop o MAC tramite porta USB, come se fosse un connettore DB9M integrato. Una soluzione economica che rende compatibili computer moderni a periferiche seriali di vecchia generazione. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata
- Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
- Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
- Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale.
- Compatibile con pressoché tutti i marchi PLC (AllenBradley, Siemens, Modicon, Servos, Indramat, Siemens, AB, ecc.)

Caratteristiche

- Adattatore seriale USB a RS232 diretto
- Facile da installare e impostare
- Nessun adattatore di corrente esterno necessario grazie all'alimentazione tramite USB
- Cavi sottili e leggeri la rendono portatile e facile da trasportare
- Supporto di velocità di trasferimento dati seriali fino a 1 Mbps
- Compatibile con i più diffusi modelli di palmari, modem, stampanti, scanner per codici a barre e così via

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	USB 2.0
Stile porte	Cavi adattatore
Standard del settore	USB 1.1/2.0 RS232
ID chipset	Prolific - PL2303

Prestazioni

Protocollo seriale	RS-232
Baud rate max	921,6 Kbps
FIFO	192 Bytes

Connettore/i

Tipo/i connettori	DB-9 (9 pin, D-Sub) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
-------------------	---

Software

Compatibilità con	Windows® 11, 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64), 7
-------------------	--



sistemi operativi	(32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, ME, 98SE, CE 4.2, 5.2
	Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
	macOS 10.x, 11.0 (Tested up to 11.0)
	Linux 2.4.x - 3.9.x

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Umidità	0~65% RH

Caratteristiche fisiche

Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	12.0 in [30.5 cm]
Lunghezza prodotto	14.6 in [37 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [34 mm]
Altezza prodotto	0.7 in [18 mm]
Peso prodotto	2.9 oz [81.6 g]

Informazioni confezione

Package Length	4.1 in [10.5 cm]
Package Width	1.4 in [36 mm]
Package Height	8.4 in [21.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [90 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Convertitore USB a seriale
	Manuale utente



* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

