

USB naar RS232 DB9 Seriële Adapterkabel - M/M

Productcode: ICUSB232



Met de 30 cm lange ICUSB232 USB naar DB9 RS232 Seriële Adapterkabel van StarTech.com kunt u DB9 RS232 seriële apparaten aansluiten op uw Mac of PC desktop computer of laptop via een USB-poort, net alsof de computer zou zijn voorzien van een on-board DB9M-aansluiting.

Een kosteneffectieve oplossing die de compatibiliteitskloof overbrugt tussen moderne computers en oudere seriële randapparatuur.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten
- Compatibel met vrijwel alle PLC-merken (AllenBradley, Siemens, Modicon, Servos, Indramat, Siemens, AB, etc.)

Eigenschappen

- USB naar RS232 Seriële Verloopkabel
- Gemakkelijk te installeren en in te stellen
- Geen externe voeding vereist - het wordt gevoed via de USB-aansluiting
- Dunne kabels en het lichte gewicht maken het draagbaar en gemakkelijk te vervoeren
- Ondersteunt seriële overdrachtsnelheden tot 1 Mbit/s
- Compatibel met alle populaire PDA's, modems, printers, barcodescanners, enz.

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	Serieel
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Kabeladapters
Industriestandaarden	USB 1.1/2.0 RS232
Chipsetcode	Prolific - PL2303

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
FIFO	192 Bytes

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0 DB-9 (9-polig, D-Sub)
--------------------	---

Software



Besturingssystemen	Windows® 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, ME, 98SE, CE 4.2, 5.2
	Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
	macOS 10.x, 11.0 (Tested up to 11.0)
	Linux 2.4.x - 3.9.x

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Vochtigheid	0% - 65% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	12.0 in [30.5 cm]
Lengte product	14.6 in [37 cm]
Breedte product	1.3 in [34 mm]
Hoogte product	0.7 in [18 mm]
Gewicht product	2.9 oz [81.6 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.1 in [10.5 cm]
Package Width	1.4 in [36 mm]
Package Height	8.4 in [21.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [90 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB naar seriële verloopkabel
	Handleiding



* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

