

Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Serie Serial RS232 DB9

ID del Producto: ICUSB232C2



El Cable Adaptador USB a 2 puertos Serie RS232 DB9 de Startech.com (ICUSB232C2) le permite conectar simultáneamente hasta dos dispositivos seriales RS232 DB9 a su Mac u ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB, como si el ordenador estuviera equipado con un conector DB9M.

Una solución eficaz y económica que permite acortar la distancia en términos de compatibilidad entre ordenadores modernos y periféricos preexistentes con conectividad serial.

Viene con 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar las funcionalidades de un sistema más antiguo a portátiles, PCs y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados
- Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos
- Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta
- Permite conectar un receptor satelital, módem serial, o PDA con sync serial
- Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

Características

- Adaptador USB a Serie RS232 de Conexión Directa 2 Puertos
- Fácil instalación Plug-and-Play
- Alimentado a través de bus; no requiere adaptador de corriente externo
- Totalmente compatible con las especificaciones USB 1.1

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	USB 2.0
Estilo de Puerto	Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL2303HXA Prolific - PL2303RA

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	230Kbps
Protocolo Serie	RS-232
FIFO	192 Bytes

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	DB-9 (9 pines, D-Sub) USB Type-A (4 pines) USB 2.0
-------------------------	---

Software

Compatibilidad OS	Windows 8-10 is only supported by RevB Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
-------------------	--



Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019

macOS 10.6 a 10.14, 11.0

Linux 2.4.x a 4.11.x <i>versiones LTS solamente</i>

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	1 puerto USB 1.1 (o superior)
-------------------------------------	-------------------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Humedad	0~65% RH

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	12.2 in [31 cm]
Longitud del Producto	12.2 in [31 cm]
Peso del Producto	4.8 oz [137 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.1 in [10.4 cm]
Ancho de la Caja	1.6 in [41 mm]
Altura de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.8 oz [137 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable USB a Serie RS232 2 Puertos
---------------------	-----------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

