

## Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232

N° de produit: ICUSB232C2



Le câble adaptateur série StarTech.com ICUSB232C2 USB vers DB9 RS232 vous permet de connecter de manière simultanée au plus deux appareils série DB9 RS232 sur votre MAC, votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau via le port USB, comme si l'ordinateur était doté d'un connecteur DB9M intégré.

La carte offre une solution de compatibilité efficace entre les périphériques série traditionnels et les ordinateurs modernes.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Parfait pour les administrateurs IT qui souhaitent doter les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les serveurs plus récents non équipés d'un port RS232, de fonctionnalités traditionnelles supplémentaires.
- Permet la connexion, la surveillance et la commande de capteurs et d'équipement industriels/automobiles.
- Connexion aux lecteurs de code-barres, aux imprimantes de reçu et aux autres périphériques de point de vente.
- Connexion à un récepteur satellite, un modem de série ou un PDA doté de la synchronisation série.
- Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques avec des ports de communication série

## Spécifications techniques

- Adaptateur USB vers série RS232 en liaison directe 2 ports
- Installation facile, « prêt-à-l'emploi ».
- Alimentation par bus, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
- Compatibilité avec les spécifications USB 1.1.

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	2
Interface	Série
Type de bus	USB 2.0
Style de port	Câbles adaptateurs
ID du chipset	Prolific - PL2303HXA Prolific - PL2303RA

---

### Performance

Vitesse max. de transfert de données	230 Kbit/s
Protocole série	RS-232
PEPS	192 Bytes

---

Connecteur(s)

Types de connecteur	2 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows 8-10 is only supported by RevB
	Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
	macOS 10.6 à 10.14, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
	Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	1 port USB 1.1 (ou supérieur)
---	-------------------------------

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Humidité	0~65% RH

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	1.0 ft [0.3 m]
Longueur du produit	12.2 in [31 cm]
Poids du produit	4.8 oz [137 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
---------------------	---

Longueur du Paquet	4.1 in [10.4 cm]
Package Width	1.6 in [41 mm]
Package Height	8.5 in [21.5 cm]
Poids brut	4.8 oz [137 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB vers série RS232 2 ports

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis